

Garant
Karštojo užspaudimo patronas Forma ADB, BT 40 A = 130, Tvirtinimo kiaurymės Ø D1: 10mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	303427 10
GTIN	4045197649409
Produktų klasė	31A

Aprašymas
Modelis:

- Galimas pjovimo įrankio darbinio ilgio reguliavimas, reguliuojamas ilgis 10 mm (nuo Ø 6).
- Dyd. 3–5 skirtas HM, nuo dyd. 6 – HSS ir HM.

Paskirtis:

Įrankių, kurių cilindrinio koto tolerancija h6, tvirtinimui.

Standartas:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308806, karštojo užspaudimo griebtuvų ilgintuvai nr. 302410 – 302417, karštojo užspaudimo prietaisai 354210 – 354400.

Techninis aprašymas

Užspaudimo Ø D ₁	10 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	130 mm
Ø D ₂	24 mm
Išorinis Ø D	32 mm
Laikiklis	BT 40 A = 130
Laikiklio norma	JIS B6339

Laikiklio norma	ISO 7388-2
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm
Pjovimo technika	HPC
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Karštojo užspaudimo patronas

Priedai

Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40
Atraminė įvorė skirta SK SK kūginiam kotui 40	354225 40
Aušinimo adapteris, ilgas 4,5° Kai užspaudimo Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Ekranuojančioji poveržlė ritei SU1 Kai užspaudimo Ø 6-12 mm	354240 6-12
Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308806 40
Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308760 40
Aušinimo adapteris, trumpas 4,5° Kai užspaudimo Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Aušinimo modulis Tipas CU1	354215 CU1
Apatinė spintelė	354290
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308802 40
Užtraukimo važtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308790 40
Užtraukimo važtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308785 40
Karštojo užspaudimo modulis Tipas SU1	354210 SU1

Užtraukimo važtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308795 40

Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiaurymesandarus
Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308801 40