



## Juostinės šlifavimo staklės GIS, Tipas: 790229



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	077612 790229
GTIN	2050001676740
Produktų klasė	03H

### Aprašymas

#### Modelis:

GRIT GI juostinio šlifavimo programa aukštiems pramonės poreikiams įgyvendinti: <strong>t</strong>virta konstrukcija, su **našiu varikliu**.

- **Produktyvu, nes nuimamas didelis medžiagos kiekis;**
- **našus variklis su 4 kW (400 V, 3 ~, 50 Hz);**
- **patentuota juostos įtempimo sistema;**
- **itin saugus darbas: ribotuvą, šlifavimo tarpą ir akių apsaugą galima nustatyti individualiai.**

Idealus sprendimas visiems, kuriems reikalinga tik juostinė šlifavimo mašina be kitų priedų. Tvirta, kompaktiška konstrukcija ir paprastas valdymas garantuoja aukščiausios kokybės rezultatus. Patogiai reguliuojamas darbinis aukštis, drožlių rinktuvas.

#### Tiekimo sudėtis:

Su mašinos pagrindu, CEE kištuku (16 A), 1 šlifavimo juosta 2000 mm; 36 grūdėtumo.

#### Pastaba:

Šlifavimo juostas rasite Nr. 558310 ir toliau bei Nr. 558453-56.

### Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas	GIS 75
Juostos plotis	75 mm
Juostos ilgis	2000 mm
Svoris	74 kg
maksimalus sūkių skaičius	3000 min <sup>-1</sup>
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Bendras aukštis	1020 mm
Bendras plotis	540 mm
Bendras ilgis	970 mm
Produkto rūšis	Juostinis šlifuoklis

## Priedai

Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA)ZK713X Grūdėtumas 120	558310 120
Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA)ZK713X Grūdėtumas 40	558310 40
Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA)ZK713X Grūdėtumas 60	558310 60
Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA)ZK713X Grūdėtumas 80	558310 80
Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA)GRIT R Grūdėtumas 120	558453 120
Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA)GRIT R Grūdėtumas 36	558453 36
Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA)GRIT R Grūdėtumas 60	558453 60
Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA)GRIT R Grūdėtumas 80	558453 80
Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA)GRIT R Grūdėtumas 120	558454 120
	558454 36

Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA)GRIT R  
Grūdėtumas 36

Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA)GRIT R  
Grūdėtumas 60

558454 60

Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA)GRIT R  
Grūdėtumas 80

558454 80

Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA)GRIT R  
Grūdėtumas 36

558456 36