



## Trijų kumštelių tekinimo griebtuvas su baziniais, kietais keičiamais kumšteliais, DIN 702-4, Tipas: 200



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	313120 200
GTIN	4019208227788
Produktų klasė	33R

### Aprašymas

#### Modelis:

- Mažiausiais spindulinis mušimas ir didžiausiais kumštelių pakeitimo laikas.
- Su kumštelių blokatoriumi, centrinis užspaudimas.
- Didelė centrinė kiaurymė.
- Tikslumas dvigubai didesnis nei reikalaujama pagal DIN 6386.
- Stiprus užspaudimas nedidele jėga.
- Didesni sukimosi greičiai dėl apsauginio kumštelių blokatoriaus.
- Kumštelius galima greitai ir patogiai apsukti arba pakeisti.
- Apsauginė tarpinė neleidžia aušinimo skysčiui patekti į korpuso vidų.
- Tepimo taškas visų slystamųjų paviršių sutepimui.

#### Privalumai:

Naudojamas ten, kur reikalingos didelės užspaudimo jėgos, mažas radialinis mušimas ypatingas tikslumas.

#### Paskirtis:

Staklių sukliams su cilindrinio centriniu tvirtinimu arba naudojant flanšą. Tvirtinimas varžtais iš priekio. Flanšo ruošinius visada pirmiausia reikia pritaikyti prie staklių, o tada prie tekinimo griebtuvo.

#### Apdirbama medžiaga:

## Plieninis, visi paviršiai grūdinti.

### Tiekimo sudėtis:

Su: 1 kumštelių komplektu, 1 užveržimo raktu, 1 tvirtinimo varžtų komplektu.

### Pastaba:

Kiaurymę E galima pragręžti: dyd. 160 skirtas 45 mm, dyd. 200 skirtas 55 mm, dyd. 250 skirtas 75 mm, dyd. 315 skirtas 102 mm (su antkainiu).

## Techninis aprašymas

Užspaudimo ribos kietais išoriniais keičiamais kumšteliais	7 - 207 mm
Vieno kumštelio užspaudimo eiga S	6,8 mm
Centravimo Ø B	185 mm
Išorinis Ø A	206 mm
Tipas	200
Svoris	18,6 kg
maksimalus sūkių skaičius	4600 min <sup>-1</sup>
Užspaudimo ribos kietais vidiniais keičiamais kumšteliais	71 - 214 mm
Pralaidumas E	52 mm
Griebtuvo aukštis D	81 mm
Rakto vidinis kvadratas K	12 mm
Norma	DIN 702-4
Priedų spalvinis žymėjimas	Röhm trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai
Produkto rūšis	Trijų kumštelių tekinimo griebtuvas

## Priedai

Bazinių kumštelių komplektas 3 vnt.skersiniai dantys Tinka griebtuvams 200	313205 200
Kietų keičiamų kumštelių rinkinys 3 vnt. Tinka griebtuvams 200	313250 200
Bazinių kumštelių komplektas 3 vnt.tiesūs dantys Tinka griebtuvams 200	313207 200

Kietų keičiamų kumštelių komplektas 3 vnt. Tinka griebtuvams 200

313210 200

Bazinių kumštelių rinkinys 3 vnt. skersis dantukai Tinka griebtuvams 200

313200 200