



Trijų kumštelių tekinimo griebtuvas su baziniais, kietais keičiamais kumšteliais, DIN 702-3, Tipas / laikiklis su trumpu kūgiu: 200/6



Užsakymo data

Užsakymo numeris	313140 200/6
GTIN	4019208227894
Produktų klasė	33R

Aprašymas

Modelis:

- Mažiausiais radialinis mušimas ir didžiausiais kumštelių pakeitimo laikas.
- Su kumštelių blokatoriumi, centrinis užspaudimas.
- Didelė centrinė kiaurymė.
- Tikslumas dvigubai didesnis nei reikalaujama pagal DIN 6386.
- Stiprus užspaudimas nedidele jėga.
- Didesni sukimosi greičiai dėl apsauginio kumštelių blokatoriaus.
- Kumštelius galima greitai ir patogiai apsukti arba pakeisti.
- Apsauginė tarpinė neleidžia aušinimo skysčiui patekti į korpuso vidų.
- Tepimo taškas visų slystamųjų paviršių sutepimui.

Privalumai:

Naudojamas ten, kur reikalingos didelės užspaudimo jėgos, mažas radialinis mušimas ypatingas tikslumas.

Paskirtis:

Suklio galvutėms DIN 702-3. Su atraminiais varžtais ir briaunotomis veržlėmis. Tekinimo griebtuvas tvirtinamas tiesiai ant suklio galvutės be tarpinio flanšo.

Apdirbama medžiaga:

Plieninis, visi paviršiai grūdinti.

Tiekimo sudėtis:

Su: 1 kumštelių komplektu, 1 užveržimo raktu, 1 tvirtinimo varžtų komplektu.

Pastaba:

Kiaurymę E galima pragręžti: dyd. 160 skirtas 45 mm, dyd. 200 skirtas 55 mm, dyd. 250 skirtas 75 mm, dyd. 315 skirtas 102 mm (su antkainiu).

Techninis aprašymas

Kūginis laikiklis	6
Užspaudimo ribos kietais išoriniais keičiamais kumšteliais	7 - 207 mm
Tipas	200
maksimalus sūkių skaičius	4600 min ⁻¹
Užspaudimo ribos kietais vidiniais keičiamais kumšteliais	71 - 214 mm
Centravimo kūgio Ø B	106,375 mm
Vieno kumštelio užspaudimo eiga S	6,8 mm
Atraminių varžtų skaičius	4
Išorinis Ø A	206 mm
Atraminių varžtų dydis	M12
Svoris	16,5 kg
Pralaidumas E	52 mm
Rakto vidinis kvadratas K	12 mm
Norma	DIN 702-3
Priedų spalvinis žymėjimas	Röhm trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai
Produkto rūšis	Trijų kumštelių tekinimo griebtuvas

Priedai

Kietų keičiamų kumštelių rinkinys 3 vnt. Tinka griebtuvams 200

313250 200

Bazinių kumštelių komplektas 3 vnt.tiesūs dantys Tinka griebtuvams 200

313207 200

Bazinių kumštelių komplektas 3 vnt.skersiniai dantys Tinka griebtuvams 200

313205 200

Bazinių kumštelių rinkinys 3 vnt.skersi dantukai Tinka griebtuvams 200

313200 200

Kietų keičiamų kumštelių komplektas 3 vnt. Tinka griebtuvams 200

313210 200