



## Trijų kumštelių tekinimo griebtuvas su baziniais, kietais keičiamais kumšteliais, DIN 702-4, Tipas: 315



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	313120 315
GTIN	4019208228013
Produktų klasė	33R

### Aprašymas

#### Modelis:

- Mažiausiais spindulinis mušimas ir didžiausiais kumštelių pakeitimo laikas.
- Su kumštelių blokatoriumi, centrinis užspaudimas.
- Didelė centrinė kiaurymė.
- Tikslumas dvigubai didesnis nei reikalaujama pagal DIN 6386.
- Stiprus užspaudimas nedidele jėga.
- Didesni sukimosi greičiai dėl apsauginio kumštelių blokatoriaus.
- Kumštelių galima greitai ir patogiai apsukti arba pakeisti.
- Apsauginė tarpinė neleidžia aušinimo skysčiui patekti į korpuso vidų.
- Tepimo taškas visų slystamųjų paviršių sutepimui.

#### Privalumai:

Naudojamas ten, kur reikalingos didelės užspaudimo jėgos, mažas radialinis mušimas ypatingas tikslumas.

#### Paskirtis:

Staklių sukliams su cilindrinio centriniu tvirtinimu arba naudojant flanšą. Tvirtinimas varžtais iš priekio. Flanšo ruošinius visada pirmiausia reikia pritaikyti prie staklių, o tada prie tekinimo griebtuvo.

#### Apdirbama medžiaga:

## Plieningis, visi paviršiai grūdinti.

### Tiekimo sudėtis:

Su: 1 kumštelių komplektu, 1 užveržimo raktu, 1 tvirtinimo varžtų komplektu.

### Pastaba:

Kiaurymę E galima pragręžti: dyd. 160 skirtas 45 mm, dyd. 200 skirtas 55 mm, dyd. 250 skirtas 75 mm, dyd. 315 skirtas 102 mm (su antkainiu).

## Techninis aprašymas

maksimalus sūkių skaičius	3300 min <sup>-1</sup>
Užspaudimo ribos kietais išoriniais keičiamais kumšteliais	12 - 323 mm
Svoris	64 kg
Pralaidumas E	87 mm
Griebtuvo aukštis D	111 mm
Centravimo Ø B	300 mm
Tipas	315
Vieno kumštelio užspaudimo eiga S	10,2 mm
Užspaudimo ribos kietais vidiniais keičiamais kumšteliais	102 - 319 mm
Išorinis Ø A	322 mm
Rakto vidinis kvadratas K	17 mm
Norma	DIN 702-4
Priedų spalvinis žymėjimas	Röhm trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai
Produkto rūšis	Trijų kumštelių tekinimo griebtuvas

## Priedai

Bazinių kumštelių rinkinys 3 vnt.skersi dantukai Tinka griebtuvams 315	313200 315
Bazinių kumštelių komplektas 3 vnt.tiesūs dantys Tinka griebtuvams 315	313207 315
Kietų keičiamų kumštelių komplektas 3 vnt. Tinka griebtuvams 315	313210 315

Kietų keičiamų kumštelių rinkinys 3 vnt. Tinka griebtuvams 315

313250 315

Bazinių kumštelių komplektas 3 vnt.skersiniai dantys Tinka griebtuvams 315

313205 315