



Trijų kumštelių tekimo griebtuvas su baziniais, kietais keičiamais kumšteliais, DIN 702-3, Tipas / laikiklis su trumpu kūgiu: 315/8



Užsakymo data

Užsakymo numeris	313140 315/8
GTIN	4019208227931
Produktų klasė	33R

Aprašymas

Modelis:

- Mažiausiais radialinis mušimas ir didžiausiais kumštelių pakeitimo laikas.
- Su kumštelių blokatoriumi, centrinis užspaudimas.
- Didelė centrinė kiaurymė.
- Tikslumas dvigubai didesnis nei reikalaujama pagal DIN 6386.
- Stiprus užspaudimas nedidele jėga.
- Didesni sukimosi greičiai dėl apsauginio kumštelių blokatoriaus.
- Kumštelius galima greitai ir patogiai apsukti arba pakeisti.
- Apsauginė tarpinė neleidžia aušinimo skysčiui patekti į korpuso vidų.
- Tepimo taškas visų slystamųjų paviršių sutepimui.

Privalumai:

Naudojamas ten, kur reikalingos didelės užspaudimo jėgos, mažas radialinis mušimas ypatingas tikslumas.

Paskirtis:

Suklio galvutėms DIN 702-3. Su atraminiais varžtais ir briaunotomis veržlėmis. Tekimo griebtuvas tvirtinamas tiesiai ant suklio galvutės be tarpinio flanšo.

Apdirbama medžiaga:

Plieninis, visi paviršiai grūdinti.

Tiekimo sudėtis:

Su: 1 kumštelių komplektu, 1 užveržimo raktu, 1 tvirtinimo varžtų komplektu.

Pastaba:

Kiaurymę E galima pragręžti: dyd. 160 skirtas 45 mm, dyd. 200 skirtas 55 mm, dyd. 250 skirtas 75 mm, dyd. 315 skirtas 102 mm (su antkainiu).

Techninis aprašymas

Svoris	60 kg
Centravimo kūgio Ø B	139,719 mm
Kūginis laikiklis	8
Atraminių varžtų dydis	M16
maksimalus sūkių skaičius	3300 min ⁻¹
Atraminių varžtų skaičius	4
Pralaidumas E	87 mm
Užspaudimo ribos kietais išoriniais keičiamais kumšteliais	12 - 323 mm
Užspaudimo ribos kietais vidiniais keičiamais kumšteliais	102 - 319 mm
Vieno kumštelio užspaudimo eiga S	10,2 mm
Išorinis Ø A	322 mm
Tipas	315
Rakto vidinis kvadratas K	17 mm
Norma	DIN 702-3
Priedų spalvinis žymėjimas	Röhm trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai
Produkto rūšis	Trijų kumštelių tekinimo griebtuvas

Priedai

Bazinių kumštelių rinkinys 3 vnt. skersi dantukai Tinka griebtuvams 315

313200 315

Kietų keičiamų kumštelių rinkinys 3 vnt. Tinka griebtuvams 315

313250 315

Bazinių kumštelių komplektas 3 vnt.skersiniai dantys Tinka griebtuvams 315

313205 315

Bazinių kumštelių komplektas 3 vnt.tiesūs dantys Tinka griebtuvams 315

313207 315

Kietų keičiamų kumštelių komplektas 3 vnt. Tinka griebtuvams 315

313210 315