

HELICOIL® Plus

made by BOLLHOFF

**Sriegių įdėklų komplektas, 10 vnt. arba 20 vnt., 1,5×D, Sriegio tipas / dydis: M8X1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	082812 M8X1
GTIN	4250361200502
Produktų klasė	04D

**Aprašymas****Modelis:**

Metrinių sriegių įdėklai iš nerūdijančios, spyruoklės formos aukštos kokybės vielos. Vijos nekliudomai išdėstytos, griebtuvo pirštas nuimamas po to, kai įstatoma į įrantą (atskyrimo vieta). Optimizuota konstrukcija su naujo tipo įstatymo vieta, kurioje galima įstatyti ir įsukti varžtą. Labai tvirti, laisvai judantys HeliCoil®plus srieginiai įdėklai iš **aukštos kokybės plieno, pasižyminčio dideliu atsparumu dilimui, nedidele trintimi tarp sriegių**, nedidelėmis paklaidomis, **aukšta paviršiaus kokybe, dideliu atsparumu korozijai ir karščiui**. Dėl lanksčios konstrukcijos tolygiai pasiskirsto apkrovos ir įtampos; taip pasiekama **ilgalaikė** aukščiausia srieginių jungčių kokybė **visoms darbinėms apkrovoms** (statinėms, dinaminėms) su **idealia jėgos perdava**. Nesudėtingas, greitas montavimas, gaunamas kalibrą atitinkantis, iš abiejų pusių naudojamas vidinis sriegis.

**Paskirtis:**

Ekonomiškam **sugadintų** arba **susidėvėjusių sriegių remontavimui** ir kaip konstrukcinis elementas **sriegių apdailai** naudojant nedidelio atsparumo pjovimui medžiagas (pvz., aliuminį, aliuminio ir magnio lydinis).

**Tiekimo sudėtis:**

Komplektas, 10 vnt.

**Pastaba:**

Savaime užsifiksuojantys ir kitų matmenų įdėklai tiekiami pagal užsakymą. HSS-E-PM mašininis sriegiklis su TiCN danga žr. Nr. 133550 ir Nr. 138200.

**Techninis aprašymas**

Sriegio tipas	M8×1
Komplekto sudėtis	10
Sriegio žingsnis	1
Produkto pavadinimo požymis	1,5×D
Sriegio gylis, maks.	1,5×D
Produkto rūšis	Sriegio įdėklas

---

## Priedai

Įstatomas suklys Sriegio tipas / dydis M8X1	082808 M8X1
---	-------------