




## Precizinis vidmatis OSIMESS, Matavimo ribos: 8-12mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	435010 8-12
GTIN	2050001047915
Produktų klasė	46D

### Aprašymas

#### Modelis:

OSIMESS tikslusis vidmatis mažoms kiaurymėms nuo 1 mm. Liestuko galvutės, dengtos DLC (nuo dyd. 4,5-7,5). Matavimo adatų viršūnė, veikiama komparatoriaus matavimo jėgos, išskečia įpjautą liestuko galvutę. **Atkartojimo tikslumas 1 μm.**

#### Paskirtis:

Nuokrypio nuo nustatytojo matmens bei formos, pvz.: nuo apvalumo arba kūgiškumo, nustatymui.

#### Tiekimo sudėtis:

Liestuko galvutės, HM matavimo adatos, standartinis laikiklis (indikatorius ir kalibravimo žiedai į rinkinio sudėtį neįeina).

#### Priedai pasirinktinai:

Komparatorius Nr. 434674, indukcinis komparatorius Nr. 434670, laikrodis indikatorius su kairinės eigos skale Nr. 434807 dyd. 10, skaitmeninis laikrodis indikatorius Nr. 434322, matavimo stalas Nr. 435020.

#### Pastaba:

Modeliai iki 20 mm matavimo diapazono tiekiami pagal paklausimą.

### Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	8 - 12 mm
-----------------------------	-----------

efektyvaus panaudojimo diapazonas	7,7 - 12,5 mm
Matavimo gylis	45 mm
HM matavimo adatų kiekis	2
Liestukų kiekis	6
Atkartojamumas	1 $\mu$ m
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
Produkto rūšis	Tikslusis vidmatis

### Priedai

Indikatorius su kairinės krypties skale Matavimo intervalas 10 mm	434807 10
Plieninių kalibravimo žiedų rinkinys (matmenys kaip kontaktinių galvučių) Matavimo ribos 8-12 mm	435030 8-12
Kampinis elementas skirtas OSIMESS Matavimo ribos 0,95-20,6 mm	435014 0,95-20,6
Komparatorius $\pm$ matavimo intervalas / padalos 25/0,5 $\mu$ m	434674 25/0,5
Matavimo stalas, skirtas OSIMESS Gamintojo pavadinimas OSM6	435020 OSM6
Komparatorius $\pm$ matavimo intervalas / padalos 130/5 $\mu$ m	434674 130/5
Skaitmeninis indikatorius Padala 0,0005 mm. Matavimo intervalas 12,5 mm	434322 12,5
Komparatorius $\pm$ matavimo intervalas / padalos 250/10 $\mu$ m	434674 250/10
Indukcinis komparatorius Extramess Tipas 2001	434670 2001
Liestuko galvutė OSIMESS indikatoriniams vidmačiams Matavimo ribos 8,20-8,80 mm	435015 8,20-8,80
Matavimo stalas, skirtas OSIMESS Gamintojo pavadinimas OSM5	435020 OSM5
Prietaiso laikiklis be atitraukimo mygtuko Matavimo ribos 0,95-20,6 mm	435012 0,95-20,6

## Duomenų lapai

Komparatorius  $\pm$  matavimo intervalas / padalos 50/1  $\mu\text{m}$

434674 50/1

Prietaiso laikiklis su atitraukimo mygtuku Matavimo ribos  
0,95-20,6 mm

435013 0,95-20,6