



Indikatorinių vidmačių rinkinys, HM, be indikatoriaus SU, Matavimo ribos: 18-100mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	435070 18-100
GTIN	2050001048028
Produktų klasė	46F

Aprašymas

Modelis:

Savaime sus centruojantis dviejų taškų indikatorinis prietaisas su spyruokliniu centravimo disku. Tolygus ir tikslus matavimo ašies postūmis per segmentus. Skirtingų \varnothing nustatymas fiksuotais, keičiamais antgaliais. Matavimo strypas iš kietlydinio. Laikiklis apsaugotas nuo rankų šilumos ir aplinkos temperatūros poveikio.

Fiksuoti matavimo antgaliai **dengti kietlydiniu**.

Paskirtis:

Tiksliam kiaurymių \varnothing , apvalumo ir cilindriškumo matavimui, vidinių profilių matavimui.

Tiekimo sudėtis:

Indikatorinis vidmatis, surinktas (be indikatoriaus).

Priedai pasirinktinai:

Ilgintuvai dideliems matavimo gyliams Nr. 435142, komparatorius Nr. 434674, indukcinis komparatorius Nr. 434670, laikrodis indikatorius su kairinės eigos skale 434807 dyd. 10, skaitmeninis laikrodis indikatorius 434322, kalibravimo žiedai Nr. 484030.

Pastaba:

Naudojant komparatorius, reikalingas papildomas ilgintuvas Nr. 434920 dyd. 10 arba matavimo liestukas Nr. 434900 dyd 16. Modeliai iki 600 mm matavimo diapazono tiekiami papildomai užsakius.

Techninis aprašymas

Liestukų skaičius	27
Vidmačių kiekis	3
Matavimo gylis	110 - 180 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	18 - 100 mm
Atsikartojimo tikslumas be indikatoriaus	0,5 μ m
Matavimo diskų kiekis	7
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	S9
Produkto rūšis	2 taškų tikslusis vidmatis

Paslaugos

KalibravimasTikslųjų vidmačių rinkinys Matavimo ribos 18-150 mm	020580 18-150
---	---------------

Priedai

Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo \varnothing 80 mm	484030 80
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo \varnothing 36 mm	484030 36
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo \varnothing 100 mm	484030 100
Komparatorius \pm matavimo intervalas / padalos 50/1 μ m	434674 50/1
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo \varnothing 26 mm	484030 26
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo \varnothing 34 mm	484030 34
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo \varnothing 19 mm	484030 19
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo \varnothing 35 mm	484030 35
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo \varnothing 22 mm	484030 22
Komparatorius \pm matavimo intervalas / padalos 25/0,5 μ m	434674 25/0,5
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo \varnothing 46 mm	484030 46
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo \varnothing 55 mm	484030 55
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo \varnothing 75 mm	484030 75

Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 28 mm	484030 28
Plieninis liestukas Tipas 16	434900 16
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 10 mm	434920 10
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 25 mm	484030 25
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 50 mm	484030 50
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 90 mm	484030 90
Komparatorius ± matavimo intervalas / padalos 130/5 µm	434674 130/5
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 24 mm	484030 24
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 70 mm	484030 70
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 85 mm	484030 85
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 30 mm	484030 30
Komparatorius ± matavimo intervalas / padalos 250/10 µm	434674 250/10
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 18 mm	484030 18
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 95 mm	484030 95
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 32 mm	484030 32
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 44 mm	484030 44
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 42 mm	484030 42
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 40 mm	484030 40
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 60 mm	484030 60
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 65 mm	484030 65
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 38 mm	484030 38
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 45 mm	484030 45
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 20 mm	484030 20
Indukcinis komparatorius Extramess Tipas 2001	434670 2001