

**Indikatorinis analoginis gylmatis, Matavimo intervalas: 30mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	434805 30
GTIN	4031452161892
Produktų klasė	42C

Aprašymas**Modelis:**

Grūdintas tiltelis su tiksliai pritrinta matavimo plokštuma. Indikatorius saugiai pritvirtinamas užspaudimo cange. **Laikrodis indikatorius su kairinio išdėstymo skale – matavimo gylis nuskaitymas tiesiogiai.** Matavimo gylį galima padidinti įvairaus ilgio matavimo kaiščiais (žr. Nr. 434920).

Tiekimo sudėtis:

Su indikatoriumi Nr. 434807 dyd. 10 arba 30.

Priedai pasirinktinai:

Ilgintuvai matavimo liestukams Nr. 434920

Techninis aprašymas

Kalibravimas	C1
Kalibravimas	C8
Tiltelio ilgis	80 mm
Padalos vertė per rodyklės apsisukimą	1 mm

Tiltelio plotis	16 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	30 mm
Kontaktinio kaiščio \emptyset	5 mm
Indikatoriaus \emptyset	58 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas)	20 μ m
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Gyliamatis

Paslaugos

KalibravimasLaikrodinis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 30 mm	023000 30
DAkkS kalibravimasLaikrodinis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 100 mm	023010 100
KalibravimasMatavimo tiltelis Tipas B	023360 B

Priedai

Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 70 mm	434920 70
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 80 mm	434920 80
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 50 mm	434920 50
Indikatorius su kairinės krypties skale Matavimo intervalas 30 mm	434807 30
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 60 mm	434920 60
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 30 mm	434920 30
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 100 mm	434920 100
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 40 mm	434920 40

Veržlė Sriegis M14X0,5	434806 M14X0,5
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis l 90 mm	434920 90
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis l 10 mm	434920 10
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis l 20 mm	434920 20
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis l 15 mm	434920 15