



## Juostinės šlifavimo staklės GI, Tipas: 790202



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	077613 790202
GTIN	2050001676764
Produktų klasė	03H

### Aprašymas

#### Modelis:

GRIT GI šlifavimo programa pramoniniam apdirbimui: **Tvirtos konstrukcijos, su labai galingais varikliais.**

- **Labai ekonomiška, nes nuima didelį kiekį medžiagos.**
- **Našus variklis su 4 kW (400 V, 3 ~, 50 Hz).**
- **Patentuota juostos įtempimo sistema.**
- **Itin saugus darbas: ribotuvą, šlifavimo tarpą ir akių apsaugą galima nustatyti individualiai.**

Bazinis **modulis** pramoniniam juostiniam šlifavimui.

- **Patogus valdymas, mažas vibravimas.**
- **Su pastoviu sūkių skaičiumi, užtikrinančiu puikų apdirbimo našumą.**
- **Prijungimui prie centrinių nusiurbimo įrenginių paruoštos jungtys.**

#### Paskirtis:

Su **mašinių pagrindais** Nr. 077614 kaip **juostinė šlifavimo mašina, su papildymo moduliais spinduliniam, išilginiam, plokštuminiam, necentriniam šlifavimui ir užvartų nuėmimui.**

#### Tiekimo sudėtis:

Su CEE kištuku (16 A), 1 šlifavimo juosta.

#### Pastaba:

Šlifavimo juostos žr. Nr. 558310 ir t.t. ir Nr. 558453-56.

### Techninis aprašymas

maksimalus sūkių skaičius 2. greitis

3000 min<sup>-1</sup>

Gamintojo pavadinimas	GI 75 2H
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis	1500 min <sup>-1</sup>
Juostos plotis	75 mm
Svoris	65 kg
Juostos ilgis	2000 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Juostinis šlifukoklis

## Priedai

Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA)ZK713X Grūdėtumas 120	558310 120
Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA)GRIT R Grūdėtumas 60	558453 60
Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA)ZK713X Grūdėtumas 60	558310 60
Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA)GRIT R Grūdėtumas 60	558454 60
Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA)GRIT R Grūdėtumas 80	558453 80
Mašinos padas Tipas 99001004	077614 99001004
Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA)ZK713X Grūdėtumas 80	558310 80
Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA)GRIT R Grūdėtumas 120	558453 120
Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA)GRIT R Grūdėtumas 120	558454 120
Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA)GRIT R Grūdėtumas 36	558456 36
Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA)GRIT R Grūdėtumas 80	558454 80
Mašinos padas Tipas 99001003	077614 99001003

Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA)GRIT R  
Grūdėtumas 36

558453 36

Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA)ZK713X  
Grūdėtumas 40

558310 40

Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA)GRIT R  
Grūdėtumas 36

558454 36