



Trijų kumštelių tekinimo griebtuvas su baziniais, kietais keičiamais kumšteliais, DIN 702-3, Tipas / laikiklis su trumpu kūgiu: 160/5



Užsakymo data

Užsakymo numeris	313140 160/5
GTIN	4019208227870
Produktų klasė	33R

Aprašymas

Modelis:

- Mažiausiais radialinis mušimas ir didžiausiais kumštelių pakeitimo laikas.
- Su kumštelių blokatoriumi, centrinis užspaudimas.
- Didelė centrinė kiaurymė.
- Tikslumas dvigubai didesnis nei reikalaujama pagal DIN 6386.
- Stiprus užspaudimas nedidele jėga.
- Didesni sukimosi greičiai dėl apsauginio kumštelių blokatoriaus.
- Kumštelius galima greitai ir patogiai apsukti arba pakeisti.
- Apsauginė tarpinė neleidžia aušinimo skysčiui patekti į korpuso vidų.
- Tepimo taškas visų slystamųjų paviršių sutepimui.

Privalumai:

Naudojamas ten, kur reikalingos didelės užspaudimo jėgos, mažas radialinis mušimas ypatingas tikslumas.

Paskirtis:

Suklio galvutėms DIN 702-3. Su atraminiais varžtais ir briaunotomis veržlėmis. Tekinimo griebtuvas tvirtinamas tiesiai ant suklio galvutės be tarpinio flanšo.

Apdirbama medžiaga:

Plieninis, visi paviršiai grūdinti.

Tiekimo sudėtis:

Su: 1 kumštelių komplektu, 1 užveržimo raktu, 1 tvirtinimo varžtų komplektu.

Pastaba:

Kiaurymę E galima pragręžti: dyd. 160 skirtas 45 mm, dyd. 200 skirtas 55 mm, dyd. 250 skirtas 75 mm, dyd. 315 skirtas 102 mm (su antkainiu).

Techninis aprašymas

Vieno kumštelio užspaudimo eiga S	6,2 mm
Pralaidumas E	42 mm
Centravimo kūgio Ø B	82,563 mm
Išorinis Ø A	164 mm
Atraminių varžtų dydis	M10
maksimalus sūkių skaičius	5400 min ⁻¹
Svoris	8,7 kg
Atraminių varžtų skaičius	4
Užspaudimo ribos kietais išoriniais keičiamais kumšteliais	5 - 161 mm
Tipas	160
Užspaudimo ribos kietais vidiniais keičiamais kumšteliais	67 - 174 mm
Kūginis laikiklis	5
Rakto vidinis kvadratas K	10 mm
Norma	DIN 702-3
Priedų spalvinis žymėjimas	Röhm trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai
Produkto rūšis	Trijų kumštelių tekinimo griebtuvas

Priedai

Kietų keičiamų kumštelių rinkinys 3 vnt. Tinka griebtuvams 160	313250 160
Kietų keičiamų kumštelių komplektas 3 vnt. Tinka griebtuvams 160	313210 160

Bazinių kumštelių komplektas 3 vnt.tiesūs dantys Tinka griebtuvams 160

313207 160

Bazinių kumštelių komplektas 3 vnt.skersiniai dantys Tinka griebtuvams 160

313205 160

Bazinių kumštelių rinkinys 3 vnt.skersi dantukai Tinka griebtuvams 160

313200 160