

FAHRION®
FAHRION®
ER užveržimo veržlė CENTRO P sandarinimo žiedams HP, Tipas CP skirtas ER: 16CDI

Užsakymo data

Užsakymo numeris	309665 16CDI
GTIN	2050001704900
Produktų klasė	34F

Aprašymas
Modelis:

Mini = visi dydžiai su „M“, itin plona konstrukcija.

Mini plonas = visi dydžiai su „MS“, labai plona konstrukcija.

Kūginė = visi dydžiai su „C“.

standartinė = visi kiti dydžiai.

ER užveržimo veržlė CP, **sandarinimo žiedams HP.**

Tinka:

FAHRION ER spyruokliuojanti įspraustinė CENTRO P ir ER spyruokliuojanti įspraustinė HDC.

Pastaba:

Sistema FAHRION ER – užveržimo veržlės CP ir sandarinimo žiedai HP **netinka kitoms cangių įspraustinėms!**

FAHRION ER įspraustinės CENTRO P HDC netinka ER spyruokliuojančiai įvoriui CENTRO P.

Galima tvirtinti tik nominalaus dydžio įrankį.

Užspaudimo ribos: 1 - 10 mm

Bendras ilgis L: 26,2 mm

Išorinis Ø D: 24 mm

maksimalus užveržimo momentas: 55 Nm

Sriegis: Tr21×1,5

Techninis aprašymas

Užspaudimo ribos	1 - 10 mm
Bendras ilgis L	26,2 mm
maksimalus užveržimo momentas	55 Nm
Išorinis Ø D	24 mm
Serija	Centro P
Sriegis	Tr21×1,5
Produkto rūšis	Tvirtinimo veržlė

Priedai

CP ritininis raktas Tipas 16C	309754 16C
Sandarinimo plokštelė HP ER užveržimo veržlei CENTRO P Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 3 mm	309666 3
Sandarinimo plokštelė HP ER užveržimo veržlei CENTRO P Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 10 mm	309666 10
Sandarinimo plokštelė HP ER užveržimo veržlei CENTRO P Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 7 mm	309666 7
Sandarinimo plokštelė HP ER užveržimo veržlei CENTRO P Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 1 mm	309666 1
Sandarinimo plokštelė HP ER užveržimo veržlei CENTRO P Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 2 mm	309666 2
Sandarinimo plokštelė HP ER užveržimo veržlei CENTRO P Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 9 mm	309666 9
CP ritininis raktas dinamometriniam raktui Tipas 16C	309756 16C
Sandarinimo plokštelė HP ER užveržimo veržlei CENTRO P Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 6 mm	309666 6
Sandarinimo plokštelė HP ER užveržimo veržlei CENTRO P Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 8 mm	309666 8
Sandarinimo plokštelė HP ER užveržimo veržlei CENTRO P Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 5 mm	309666 5

Sandarinio plokštelė HP ER užveržimo veržlei CENTRO P
Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 4 mm

309666 4