

Mahr**Skaitmeninis slankmatis su duomenų išvadu, Matavimo diapazonas: 300mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	412729 300
GTIN	4059192002183
Produktų klasė	43A

Aprašymas**Modelis:**

Gerai įskaitomas, aiškus LCD ekranas su 8,5 mm aukščio skaitmenimis. Moderni, efektyviai energiją naudojanti matavimo sistema, tarnavimo laikas apie 3 metai. REFERENCE matavimo sistema išsaugo ir išlaiko nustatytą nulinę padėtį net ir po pakartotinio įjungimo. Reference-Lock funkcija apsaugo nuo matavimo klaidų, atsiradusių netyčia paspaudus valdymo mygtukus. Pritrintos kreipiančiosios, matavimo plokštumos tiksliai nušlifautos. Be gylmačio.

Tiekimo sudėtis:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 498940.

Techninis aprašymas

Antgalių ilgis	64 mm
Kalibravimas	A1
Eksploatavimo trukmė	apie 3 metus
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
LCD ekrano skaitmenų dydis	8,5 mm
Norma	ISO 13385
Yra gyliamatis	ne
Padalos vertė	0,01 mm

Padalos vertė	0,0005 in
Matavimo ribos	0 - 300 mm
Matavimo verčių fiksavimas	MAHR Reference-Lock sistema
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Baterijų kiekis	1
Maitinimas	Baterijos
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,04 mm
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	Nerūdijantysis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Universalus slankmatis

Paslaugos

KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 300 mm	021000 300
DAkkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 300 mm	021010 300

Priedai

Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975
Prijungimo kabelisSimplex su duomenų mygtuku Tipas D2	498940 D2
Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965
Prijungimo kabelisSimplex su duomenų mygtuku Tipas R2	498940 R2
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Plastikinė dėžė Tipas MS300	412470 MS300

Prijungimo kabelis Simplex su duomenų mygtuku Tipas
USB2

498940 USB2

Siųstuvas Tipas S4E

498966 S4E