

Mitutoyo

Skaitmeninis aukščio matavimo ir ženklinimo prietaisas su duomenų išvado įrenginiu, Ženklinimo aukštis: 600mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	445135 600
GTIN	8010820400005
Produktų klasė	44A

Aprašymas

Modelis:

Didelis, ryškaus kontrasto LCD ekranas leidžia vertes nuskaityti paprastai ir be klaidų (skaitmenų dydis 10 mm). Tikslus ir greitas nustatymas tiksliai valdoma reguliavimo rankena. Tvirta, stabili konstrukcija su masyviu pagrindu ir ergonomiška rankena patogiam valdymui. Zero / ABS nulinių verčių nustatymui bet kurioje padėtyje (pvz., palyginamieji matavimai) arba absoliučiuųjų verčių atkūrimui.

Tiekimo sudėtis:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357, 1 ženklinimo adata su kietlydinio galu Nr. 443510 dyd. 300 (tinka abiem dydžiams).

Priedai pasirinktinai:

Laikiklis Nr. 445180 ir duomenų perdavimo laidas Nr. 497080.

Kalibravimas: E1

Padalos vertė: 0,01 mm

Leistina paklaida: 0,05 mm

Matavimo liniuotės skerspjūvis: 35×15 mm

Apytikslė baterijų veikimo trukmė: 2000 h

Pado ilgis: 181 mm

Pado plotis: 142 mm

Techninis aprašymas

Matavimo liniuotės skerspjūvis	35×15 mm
Ženklinimo aukštis	600 mm
Pado plotis	142 mm
Pado ilgis	181 mm
Svoris	6,4 kg
Leistina paklaida	0,05 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Apytikslė baterijų veikimo trukmė	2000 h
Baterijų kiekis	1
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 357
Maitinimas	Baterijos
Norma	Gamykliniai standartai
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo verčių fiksavimas	vienkartinis nulinio taško nustatymas
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Kalibravimas	E1
Produkto rūšis	Aukščio matavimo ir ženklinimo prietaisas

Paslaugos

Kalibravimas Aukščiamatis / aukščio žymeklis Maksimalios matavimo ribos 1000 mm	014350 1000
Žymėjimas lazeriu Tipas	018940
Kalibravimas Aukščiamatis / aukščio žymeklis Maksimalios matavimo ribos 1000 mm	024630 1000
DAkKS pakartotinis kalibravimas – aukščio ženklinimo prietaisas 600	024640 600

Priedai

Prijungimo kabelis Tipas USB2	497080 USB2
Prijungimo kabelis su Data mygtuku Tipas D1	497100 D1
Prijungimo kabelis Tipas D2	497080 D2
Laikiklis su reguliuojamu fiksatoriumi	445180
Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas 357	081560 357
Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975
Prijungimo kabelis Tipas D1	497080 D1
Atsarginė ženklavimo adata kietlydinio galu Kai ženklavimo aukštis 300 mm	443510 300
Siųstuvas Tipas S1	498966 S1
Prijungimo kabelis su Data mygtuku Tipas D2	497100 D2
Prijungimo kabelis su Data mygtuku Tipas USB2	497100 USB2