




Precizinis vidmatis OSIMESS, Matavimo ribos: 4,5-12mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	435010 4,5-12
GTIN	2050001047922
Produktų klasė	46D

Aprašymas

Modelis:

OSIMESS tikslusis vidmatis mažoms kiaurymėms nuo 1 mm. Liestuko galvutės, dengtos DLC (nuo dyd. 4,5-7,5). Matavimo adatų viršūnė, veikiama komparatoriaus matavimo jėgos, išskečia įpjautą liestuko galvutę. **Atkartojimo tikslumas 1 μm.**

Paskirtis:

Nuokrypio nuo nustatytojo matmens bei formos, pvz.: nuo apvalumo arba kūgiškumo, nustatymui.

Tiekimo sudėtis:

Liestuko galvutės, HM matavimo adatos, standartinis laikiklis (indikatorius ir kalibravimo žiedai į rinkinio sudėtį neįeina).

Priedai pasirinktinai:

Komparatorius Nr. 434674, indukcinis komparatorius Nr. 434670, laikrodis indikatorius su kairinės eigos skale Nr. 434807 dyd. 10, skaitmeninis laikrodis indikatorius Nr. 434322, matavimo stalas Nr. 435020.

Pastaba:

Modeliai iki 20 mm matavimo diapazono tiekiami pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

HM matavimo adatų kiekis	2
--------------------------	---

Liestukų kiekis	13
efektyvaus panaudojimo diapazonas	4,15 - 12,5 mm
Atkartojamumas	1 μm
Matavimo ribos (diapazonas)	4,5 - 12 mm
Matavimo gylis	41 - 45 mm
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
Produkto rūšis	Tikslusis vidmatis

Priedai

Indikatorius su kairinės krypties skale Matavimo intervalas 10 mm	434807 10
Liestuko galvutė OSIMESS indikatoriniams vidmačiams Matavimo ribos 7,20-7,80 mm	435015 7,20-7,80
Prietaiso laikiklis su atitraukimo mygtuku Matavimo ribos 0,95-20,6 mm	435013 0,95-20,6
Skaitmeninis indikatorius Padala 0,0005 mm. Matavimo intervalas 12,5 mm	434322 12,5
Komparatorius \pm matavimo intervalas / padalos 25/0,5 μm	434674 25/0,5
Indukcinis komparatorius Extrames Tipas 2001	434670 2001
Prietaiso laikiklis be atitraukimo mygtuko Matavimo ribos 0,95-20,6 mm	435012 0,95-20,6
Plieninių kalibravimo žiedų rinkinys (matmenys kaip kontaktinių galvučių) Matavimo ribos 4,5-12 mm	435030 4,5-12
Komparatorius \pm matavimo intervalas / padalos 50/1 μm	434674 50/1
Kampinis elementas skirtas OSIMESS Matavimo ribos 0,95-20,6 mm	435014 0,95-20,6
Matavimo stalas, skirtas OSIMESS Gamintojo pavadinimas OSM6	435020 OSM6
Komparatorius \pm matavimo intervalas / padalos 130/5 μm	434674 130/5

Matavimo stalas, skirtas OSIMESS Gamintojo pavadinimas
OSM5

435020 OSM5

Komparatorius \pm matavimo intervalas / padalos 250/10 μm

434674 250/10