



Juostinės šlifavimo staklės GI, Tipas: 790204



Užsakymo data

Užsakymo numeris	077613 790204
GTIN	2050001676771
Produktų klasė	03H

Aprašymas

Modelis:

GRIT GI šlifavimo programa pramoniniam apdirbimui: **Tvirtos konstrukcijos, su labai galingais varikliais.**

- **Labai ekonomiška, nes nuima didelį kiekį medžiagos.**
- **Našus variklis su 4 kW (400 V, 3 ~, 50 Hz).**
- **Patentuota juostos įtempimo sistema.**
- **Itin saugus darbas: ribotuvą, šlifavimo tarpą ir akių apsaugą galima nustatyti individualiai.**

Bazinis **modulis** pramoniniam juostiniam šlifavimui.

- **Patogus valdymas, mažas vibravimas.**
- **Su pastoviu sūkių skaičiumi, užtikrinančiu puikų apdirbimo našumą.**
- **Prijungimui prie centrinių nusiurbimo įrenginių paruoštos jungtys.**

Paskirtis:

Su **mašinų pagrindais** Nr. 077614 kaip **juostinė šlifavimo mašina**, su **papildymo moduliais spinduliniam, išilginiam, plokštuminiam, necentriniam šlifavimui ir užvartų nuėmimui.**

Tiekimo sudėtis:

Su CEE kištuku (16 A), 1 šlifavimo juosta.

Pastaba:

Šlifavimo juostos žr. Nr. 558310 ir t.t. ir Nr. 558453-56.

Techninis aprašymas

maksimalus sūkių skaičius 2. greitis

3000 min⁻¹

Juostos plotis	150 mm
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis	3000 min ⁻¹
Svoris	82 kg
Gamintojo pavadinimas	GI 150
Juostos ilgis	2000 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Juostinis šlifukoklis

Priedai

Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA)ZK713X Grūdėtumas 120	558330 120
Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA)ZK713X Grūdėtumas 80	558330 80
Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA)GRIT R Grūdėtumas 120	558453 120
Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA)GRIT R Grūdėtumas 60	558453 60
Mašinos padas Tipas 99001004	077614 99001004
Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA)ZK713X Grūdėtumas 60	558330 60
Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA)GRIT R Grūdėtumas 80	558453 80
Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA)GRIT R Grūdėtumas 36	558453 36
Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA)GRIT R Grūdėtumas 120	558454 120
Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA)GRIT R Grūdėtumas 60	558454 60
Mašinos padas Tipas 99001003	077614 99001003
Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA)GRIT R Grūdėtumas 80	558454 80

Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA)GRIT R
Grūdėtumas 36

558456 36

Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA)GRIT R
Grūdėtumas 36

558454 36

Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA)ZK713X
Grūdėtumas 40

558330 40