



Indikatorinis vidmatis be komparatoriaus Vario SV HM, Matavimo ribos: 160-430mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	435110 160-430
GTIN	2050001037800
Produktų klasė	46D

Aprašymas

Modelis:

Dviejų taškų vidmatis, **modelio Schwenk** pagrindu. **Schwenk Vario SV** – tai modulinė sistema, dėl keičiamų matavimo galvučių, apimanti labai platų matavimo diapazoną. **Su HM mikrometro antgaliu.** Matavimo diapazonas praplečiamas iki \varnothing 800 mm.

Tiekimo sudėtis:

Indikatorinis tikslus vidmatis **be** skaitmeninio ekrano ir kalibravimo žiedų.

Priedai pasirinktinai:

Komparatorius Nr. 434674, indukcinis komparatorius Nr. 434670, laikroдинis indikatorius su kairinės eigos skale 434807 dyd., skaitmeninis laikroдинis indikatorius 434322, kalibravimo žiedai Nr. 484030.

Pastaba:

Naudojant komparatorius reikalingas papildomas ilgintuvas Nr. 434920 dyd. 10 arba matavimo liestukas Nr. 434900 dyd. 16.

Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	160 - 430 mm
Matavimo galvučių kiekis	1
Matavimo gylis	180 mm
Matavimo diskų kiekis	4

Liestukų skaičius	7
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	C4
Produkto rūšis	2 taškų tikslusis vidmatis

Paslaugos

KalibravimasVidmatis (tipas B + C) Maksimalios matavimo ribos 800 mm	023210 800
--	------------

Priedai

Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 290 mm	484030 290
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis l 10 mm	434920 10
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 275 mm	484030 275
Indikatorius su kairinės krypties skale Matavimo intervalas 10 mm	434807 10
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 175 mm	484030 175
Komparatorius ± matavimo intervalas / padalos 250/10 µm	434674 250/10
Komparatorius ± matavimo intervalas / padalos 50/1 µm	434674 50/1
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 180 mm	484030 180
Skaitmeninis indikatoriusPadala 0,0005 mm. Matavimo intervalas 12,5 mm	434322 12,5
Plieninis liestukas Tipas 16	434900 16
Komparatorius ± matavimo intervalas / padalos 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Komparatorius ± matavimo intervalas / padalos 130/5 µm	434674 130/5
Indukcinis komparatorius Extramess Tipas 2001	434670 2001
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 225 mm	484030 225