

HOLEX**Tarpumačių juostelių rinkinys sieniniame dėkle, Tipas: 0,01-0,25****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	478440 0,01-0,25
GTIN	4045197524256
Produktų klasė	42H

Aprašymas**Modelis:**

15 dalių rinkinys metaliniame sieniniame dėkle. Tarpumačių juostos plastikinėse dėžutėse.

Turinys:

po 1 tarpumačių ritinėlių Nr. 478502: nuo 0,01 iki 0,1 (didėja kas 0,01) 0,12; 0,15; 0,18; 0,20; 0,25

Tiekimo sudėtis:

Su tvirtinimo elementais ir tarpumačio laikikliu nr. 478510.

Techninis aprašymas

Aukštis	110 mm
Ilgis	330 mm
Gylis	100 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Produkto rūšis	Tarpumačių juostelė

Priedai

Tarpumačių rulonas 12,7 mm × 5 m Storis 0,02 mm	478502 0,02
---	-------------

Tarpumačių rulonas 12,7 mm × 5 m Storis 0,2 mm	478502 0,2
Tarpumačių rulonas 12,7 mm × 5 m Storis 0,08 mm	478502 0,08
Tarpumačių rulonas 12,7 mm × 5 m Storis 0,07 mm	478502 0,07
Tarpumačių rulonas 12,7 mm × 5 m Storis 0,15 mm	478502 0,15
Tarpumačių rulonas 12,7 mm × 5 m Storis 0,25 mm	478502 0,25
Tarpumačio laikiklis	478510
Tarpumačių rulonas 12,7 mm × 5 m Storis 0,18 mm	478502 0,18
Tarpumačių rulonas 12,7 mm × 5 m Storis 0,1 mm	478502 0,1
Tarpumačių rulonas 12,7 mm × 5 m Storis 0,05 mm	478502 0,05
Tarpumačių rulonas 12,7 mm × 5 m Storis 0,04 mm	478502 0,04
Tarpumačių rulonas 12,7 mm × 5 m Storis 0,03 mm	478502 0,03
Tarpumačių rulonas 12,7 mm × 5 m Storis 0,01 mm	478502 0,01
Tarpumačių rulonas 12,7 mm × 5 m Storis 0,09 mm	478502 0,09
Tarpumačių rulonas 12,7 mm × 5 m Storis 0,12 mm	478502 0,12
Tarpumačių rulonas 12,7 mm × 5 m Storis 0,06 mm	478502 0,06