

Mitutoyo**Tikslusis vidmatis su indikatoriumi, Matavimo intervalas: 50-150 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	435202 50-150
GTIN	4946368612522
Produktų klasė	44A

Aprašymas**Modelis:**

Savaime išs centruojantis vidmatis su trijų taškų tvirtinimu. Prietaiso laikiklis ir laikroдинis indikatorius matiniai, chromuoti. Laikroдинis indikatorius apsaugotas nuo smūgių plastikiniu korpusu. Rankų apsauga palaiko pastovią prietaiso laikiklio temperatūrą. Skirtingo ilgio, keičiamomis matavimo ašimis ir tarpiniais žiedais galima nustatyti skirtingą kiaurymės. Matavimo kaištis su HM rutuliniu liestuku.

Paskirtis:

Lyginamasis matuoklis kiaurymių Ø tikslumo, apvalumo ir cilindriškumo patikrinimui.

Tiekimo sudėtis:

Su laikroдинiu indikatoriumi Nr. 432050, dyd. 10/58 su 1/100 mm padalos verte.

Kalibravimas: C1

Atsikartojimo tikslumas be indikatoriaus: 0,5 μm

Matavimo gylis: 150 mm

Liestukų skaičius: 11

Centravimo lėkštelės plotis: 38 mm

Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	50 - 150 mm
Atsikartojimo tikslumas be indikatoriaus	0,5 μm
Matavimo gylis	150 mm

Liestukų skaičius	11
Centravimo lėkštelės plotis	38 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	C4
Kalibravimas	C1
Produkto rūšis	2 taškų tikslusis vidmatis

Paslaugos

Kalibravimas Laikrodis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 10 mm	013210 10
Kalibravimas Vidmatis (tipas B + C) Maksimalios matavimo ribos 160 mm	013520 160
Žymėjimas lazeriu Tipas	018940
Kalibravimas Laikrodis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 10 mm	023000 10
Kalibravimas Vidmatis (tipas B + C) Maksimalios matavimo ribos 160 mm	023210 160

Priedai

Reguliavimo žiedas, vidinis Ø 6,3 mm Žiedo plotis 0,5 mm	435230 0,5
Reguliavimo žiedas, vidinis Ø 6,3 mm Žiedo plotis 3 mm	435230 3
Reguliavimo žiedas, vidinis Ø 6,3 mm Žiedo plotis 1 mm	435230 1
Adapteris 2 tvirtinimo taškų kiaurymių matuokliams 1 vnt. Tipas 35-90	439914 35-90
Reguliavimo žiedas, vidinis Ø 6,3 mm Žiedo plotis 2 mm	435230 2
Laikrodis indikatorius Matavimo intervalas / korpuso Ø 10/58 mm	432050 10/58