


**Mitutoyo****Mikrometrinis vidmatis su matavimo lūpomis, Matavimo ribos: 75-100mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 426805 75-100 |
| GTIN             | 4946368019901 |
| Produktų klasė   | 44A           |

**Aprašymas****Modelis:**

Mikrometrinis sraigtas grūdintas, šlifluotas ir pritrintas. Laiptuoti ir suapvalinti matavimo antgaliai padengti kietlydiniu. Tolygi matavimo jėga dėl terkšlės. Matavimo būgnas su aiškiai išgraviruotomis juodomis padalomis ir skaičiais. Mikrometrinis sraigtas chromuotas. Su reguliavimo ir fiksavimo varžtais.

**Priedai pasirinktinai:**

Kalibravimo žiedai Nr. 484030.

**Techninis aprašymas**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Matavimo būgno $\emptyset$  | 18 mm                                      |
| Matavimo ribos (diapazonas) | 75 - 100 mm                                |
| Padalos vertė               | 0,01 mm                                    |
| Leistina paklaida           | 8 $\mu$ m                                  |
| Norma                       | Gamykliniai standartai                     |
| Matavimo būgno padalos      | 1/50 mm                                    |
| Matavimo prietaisai         | analoginis                                 |
| Pakuotė                     | tvirta dėžė                                |
| Kalibravimas                | B4   |
| Produkto rūšis              | Mikrometrinis vidmatis su matavimo lūpomis |

## Paslaugos

|  |            |
|--|------------|
| Kalibravimas Mikrometrinis vidmatis su matavimo lūpomis<br>Maksimalios matavimo ribos 100 mm | 022360 100 |
|--|------------|

## Priedai

|  |            |
|--|------------|
| Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 125 mm | 484030 125 |
| Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 275 mm | 484030 275 |
| Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 85 mm  | 484030 85  |
| Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 175 mm | 484030 175 |
| Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 225 mm | 484030 225 |
| Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 80 mm  | 484030 80  |
| Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 95 mm  | 484030 95  |
| Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 100 mm | 484030 100 |
| Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 75 mm  | 484030 75  |
| Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 90 mm  | 484030 90  |