



XT mikrometrinis vidmatis, Matavimo ribos: 175-200mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	428500 175-200
GTIN	5051102094805
Produktų klasė	46B

Aprašymas

Modelis:

3 taškų **XT mikrometrinis vidmatis**. Mikrometrinis sraigtas grūdintas ir šlifluotas. Matavimo būgnas su juodos spalvos skale, visos chromuotos skalės dalys matinės. Terkšlė pastoviai matavimo jėgai palaikyti. Visi prietaisai su serijos nr. ir patikros sertifikatais. Aklinių kiurymių matavimams nuo dyd. 12,5 – 16. Aukščiausio tikslumo vidmačiai. Fiksuotos matavimo briaunos iš kietmetalio, nuo dyd.12,5 su HM antgaliais.

Paskirtis:

Aklinosioms ir atviroms kiurymėms, centravimo briaunoms.

Priedai pasirinktinai:

Kalibravimo žiedai Nr. 484030, ilgintuvai Nr. 428510.

Atsarginė dalis:

Matavimo galvutės Nr. 428605.

Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	175 - 200 mm
Matmuo a	0,5 mm
Standartinis matavimo gylis	115 mm

Matavimo gylis su ilgintuvu	265 mm
Leistina paklaida	0,007 mm
Padalos vertė	0,005 mm
Norma	DIN 863
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	B6
Produkto rūšis	3 taškų mikrometrinis vidmatis

Paslaugos

DAkS kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	022510 200
Kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	022500 200

Priedai

Atsarginio peilio galvutė XT Matavimo ribos 175-200 mm	428605 175-200
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 175 mm	484030 175
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 190 mm	484030 190
Ilgintuvas mikrometriniams vidmačiams Tipas 5/150	428510 5/150
Matavimo žiaunų rinkinys 3 vnt. Matavimo ribos 175-200 mm	428745 175-200
Grįžtamosios eigos spyruoklių rinkinys 3 vnt. Matavimo ribos 175-200 mm	428746 175-200