



XT mikrometrinis vidmatis, Matavimo ribos: 35-50mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	428500 35-50
GTIN	5051102078690
Produktų klasė	46B

Aprašymas

Modelis:

3 taškų **XT mikrometrinis vidmatis**. Mikrometrinis sraigtas grūdintas ir šlifluotas. Matavimo būgnas su juodos spalvos skale, visos chromuotos skalės dalys matinės. Terkšlė pastoviai matavimo jėgai palaikyti. Visi prietaisai su serijos nr. ir patikros sertifikatais. Aklinųjų kiaurymių matavimams nuo dyd. 12,5 – 16. Aukščiausio tikslumo vidmačiai. Fiksuotos matavimo briaunos iš kietmetalio, nuo dyd.12,5 su HM antgaliais.

Paskirtis:

Aklinosioms ir atviroms kiaurymėms, centravimo briaunoms.

Priedai pasirinktinai:

Kalibravimo žiedai Nr. 484030, ilgintuvai Nr. 428510.

Atsarginė dalis:

Matavimo galvutės Nr. 428605.

Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	35 - 50 mm
Standartinis matavimo gylis	80 mm
Matavimo gylis su ilgintuvu	230 mm

Matmuo a	0,5 mm
Leistina paklaida	0,004 mm
Padalos vertė	0,005 mm
Norma	DIN 863
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	B6
Produkto rūšis	3 taškų mikrometrinis vidmatis

Paslaugos

DAkS kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	022510 200
Kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 50 mm	022500 50

Priedai

Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 35 mm	484030 35
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 44 mm	484030 44
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 40 mm	484030 40
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 36 mm	484030 36
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 42 mm	484030 42
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 50 mm	484030 50
Atsarginio peilio galvutė XT Matavimo ribos 35-50 mm	428605 35-50
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 45 mm	484030 45
Ilgintuvas mikrometriniams vidmačiams Tipas 4/150	428510 4/150
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 46 mm	484030 46
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 38 mm	484030 38
Matavimo žiaunų rinkinys 3 vnt. Matavimo ribos 35-50 mm	428745 35-50

Grįžtamosios eigos spyruoklių rinkinys 3 vnt. Matavimo
ribos 35-50 mm

428746 35-50