



## XT mikrometrinis vidmatis, Matavimo ribos: 80-100mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	428500 80-100
GTIN	5051102084844
Produktų klasė	46B

### Aprašymas

#### Modelis:

3 taškų **XT mikrometrinis vidmatis**. Mikrometrinis sraigtas grūdintas ir šlifluotas. Matavimo būgnas su juodos spalvos skale, visos chromuotos skalės dalys matinės. Terkšlė pastoviai matavimo jėgai palaikyti. Visi prietaisai su serijos nr. ir patikros sertifikatais. Aklinųjų kiaurymių matavimams nuo dyd. 12,5 – 16. Aukščiausio tikslumo vidmačiai. Fiksuotos matavimo briaunos iš kietmetalio, nuo dyd.12,5 su HM antgaliais.

#### Paskirtis:

Aklinosioms ir atviroms kiaurymėms, centravimo briaunoms.

#### Priedai pasirinktinai:

Kalibravimo žiedai Nr. 484030, ilgintuvai Nr. 428510.

#### Atsarginė dalis:

Matavimo galvutės Nr. 428605.

### Techninis aprašymas

Standartinis matavimo gylis	100 mm
Matavimo gylis su ilgintuvu	250 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	80 - 100 mm

Matmuo a	0,5 mm
Leistina paklaida	0,005 mm
Padalos vertė	0,005 mm
Norma	DIN 863
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	B6
Produkto rūšis	3 taškų mikrometrinis vidmatis

## Paslaugos

DAkS kalibravimas3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	022510 200
Kalibravimas3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022500 100

## Priedai

Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 80 mm	484030 80
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 95 mm	484030 95
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 100 mm	484030 100
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 85 mm	484030 85
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 90 mm	484030 90
Atsarginio peilio galvutė XT Matavimo ribos 80-100 mm	428605 80-100
Ilgintuvas mikrometriniams vidmačiams Tipas 5/150	428510 5/150
Matavimo žiaunų rinkinys3 vnt. Matavimo ribos 80-100 mm	428745 80-100
Grįžtamosios eigos spyruoklių rinkinys3 vnt. Matavimo ribos 80-100 mm	428746 80-100