

**Spiralinių grąžtų rinkinys HSS/E Nr. 114405 dėžutėje, be dangos, Tipas: 1-10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	115305 1-10
GTIN	4045197542601
Produktų klasė	12B

**Aprašymas****Modelis:**

Sukomplektuotas iš spiralinių grąžtų DIN 338.

**Nušlifluotas profilis:** žemas radialinis mušimas, tikslus spiralės žingsnis ir preciziškai užgalšta viršūnė. Grąžtas serijinei gamybai.

Viršūnės forma C nuo dydžio 2 mm.

**Techninis aprašymas**

Gręžimo diapazonas	1 - 10 mm
Grąžtai, kiekvienas didėjantis	0,5 mm
Grąžtų skaičius	19
Kotas	Cilindrinis kotas
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS E

Norma	DIN 338
Tipas	N
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Smailas kampas	135 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
su kasete	taip
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	35 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	28 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	22 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	8 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	6 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	8 m/min	M
Uni	ribotai tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		

### Priedai

Spiralinis grąžtas HSS/EN Ø DC h8 9 mm	114405 9
Spiralinis grąžtas HSS/EN Ø DC h8 2,5 mm	114405 2,5
Spiralinis grąžtas HSS/EN Ø DC h8 6 mm	114405 6
Spiralinis grąžtas HSS/EN Ø DC h8 6,5 mm	114405 6,5
Spiralinis grąžtas HSS/EN Ø DC h8 1 mm	114405 1
Spiralinis grąžtas HSS/EN Ø DC h8 4,5 mm	114405 4,5

Spiralinis gražtas HSS/EN Ø DC h8 8 mm	114405 8
Spiralinis gražtas HSS/EN Ø DC h8 7,5 mm	114405 7,5
Spiralinis gražtas HSS/EN Ø DC h8 9,5 mm	114405 9,5
Spiralinis gražtas HSS/EN Ø DC h8 8,5 mm	114405 8,5
Spiralinis gražtas HSS/EN Ø DC h8 3 mm	114405 3
Spiralinis gražtas HSS/EN Ø DC h8 3,5 mm	114405 3,5
Spiralinis gražtas HSS/EN Ø DC h8 7 mm	114405 7
Spiralinis gražtas HSS/EN Ø DC h8 4 mm	114405 4
Spiralinis gražtas HSS/EN Ø DC h8 2 mm	114405 2
Spiralinis gražtas HSS/EN Ø DC h8 5,5 mm	114405 5,5
Spiralinis gražtas HSS/EN Ø DC h8 1,5 mm	114405 1,5
Spiralinis gražtas HSS/EN Ø DC h8 5 mm	114405 5
Spiralinis gražtas HSS/EN Ø DC h8 10 mm	114405 10
Plastikinė dėžutė spiraliniams gražtams DIN 338 Tipas 1-10	115475 1-10