



Skaitmeninis XTL spartusis vidmatis, Matavimo ribos: 16-20mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	428760 16-20
GTIN	2050001706447
Produktų klasė	46B

Aprašymas

Modelis:

3 taškų spartusis vidmatis aklinių kiaurymių matavimui nuo dyd. 12,5–16. Fiksuotos matavimo žiaunos iš kietlydinio, nuo dyd. 12,5-16 su HM antgaliais. Rodmenys pateikiami dideliame, ryškiam, skaitmeniniame ekrane. Aiškus, tikslus matavimas be Nonijaus skalės. Puikiai tinka vertikaliai kiaurymių matavimui.

Funkcija:

- Perjungimas mm / coliai.
- 2 Preset išankstinių verčių nustatymas.
- Užlaikymo vertės į- / išjungimo mygtukas

Tiekimo sudėtis:

Matavimo prietaisas, matavimo galvutė su Jungtinės Karalystės akredituotu UKAS patikros protokolu, su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 498950 (nuo dyd. 20), Nr. 498951 (iki dyd. 20), kalibriniai žiedai Nr. 484030, ilgintuvai Nr. 428510.

Techninis aprašymas

Matavimo gylis su ilgintuvu	166 mm
Standartinis matavimo gylis	62 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	16 - 20 mm
Matmuo a	0,5 mm
Padalos vertė	0,001 mm
Leistina paklaida	0,004 mm

Baterijų kiekis	1
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Maitinimas	Baterijos
Norma	DIN 863
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	B6
Produkto rūšis	3 taškų vidmatis

Paslaugos

DAkkS kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	022510 200
Kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 20 mm	022500 20

Priedai

Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 16 mm	484030 16
Prijungimo kabelis Duplex Tipas R2	498951 R2
Prijungimo kabelis Duplex Tipas USB2	498951 USB2
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 19 mm	484030 19
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 17 mm	484030 17
Ilgintuvas mikrometriniams vidmačiams Tipas 3/100	428510 3/100
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 18 mm	484030 18
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 20 mm	484030 20