

**Mahr****Skaitmeninis gyilmatis IP 67 su duomenų išvadu, Matavimo diapazonas: 150mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	418702 150
GTIN	4059192003449
Produktų klasė	43A

**Aprašymas****Modelis:**

Gerai įskaitomas, aiškus LCD ekranas su 8,5mm aukščio skaitmenimis. Moderni, efektyvi matavimo sistema. Matavimo plokštumos tiksliai šlifluotos. Su išankstinio matmenų nustatymo funkcija (Preset), pvz., atstumams matuoti su matavimo antgaliu Nr. 418630. Matavimo liniuotė priekyje su plonu, grūdintu matavimo strypu Ø 1,5 mm, 5 mm ilgio.

**Funkcija:**

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat apsauga nuo kontakto.

**Tiekimo sudėtis:**

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

**Priedai pasirinktinai:**

Papildomas tiltelis 300 mm ilgio Nr. 418610, matavimo antgalis atstumo matavimams Nr. 418630. Duomenų perdavimo laidas Nr. 498940.

**Techninis aprašymas**

Matavimo liniuotės skersmuo	16×4 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 150 mm
Tiltelio ilgis	100 mm
LCD ekrano skaitmenų dydis	8,5 mm
Kalibravimas	A1

Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Padalos vertė, pasirenkama	0,0005 in
Padalos vertė, pasirenkama	0,01 mm
Baterijų kiekis	1
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
IP apsaugos klasė	IP 67
Maitinimas	Baterijos
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,03 mm
Norma	ISO 13385
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Matavimo verčių fiksavimas	MAHR Reference-Lock sistema
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	Aukštos kokybės plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Gylmatis

## Paslaugos

DAkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021010 200
KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021000 200

## Priedai

Siųstuvas Tipas S4E	498966 S4E
Prijungimo kabelisSimplex su duomenų mygtuku Tipas R2	498940 R2
Prijungimo kabelisSimplex su duomenų mygtuku Tipas USB2	498940 USB2

Matavimo priedėlis atstumo matavimui Ø 4 mm	418630
Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975
Papildomas tiltelis 300 mm	418610
Prijungimo kabelis Simplex su duomenų mygtuku Tipas D2	498940 D2
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965