



Skaitmeninis XTL spartusis vidmatis, Matavimo ribos: 50-65mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	428760 50-65
GTIN	2050001706485
Produktų klasė	46B

Aprašymas

Modelis:

3 taškų spartusis vidmatis aklinių kiaurymių matavimui nuo dyd. 12,5–16. Fiksuotos matavimo žiaunos iš kietlydinio, nuo dyd. 12,5-16 su HM antgaliais. Rodmenys pateikiami dideliame, ryškiam, skaitmeniniame ekrane. Aiškus, tikslus matavimas be Nonijaus skalės. Puikiai tinka vertikaliam kiaurymių matavimui.

Funkcija:

- **Perjungimas mm / coliai.**
- **2 Preset išankstinių verčių nustatymas.**
- **Užlaikymo vertės į- / išjungimo mygtukas**

Tiekimo sudėtis:

Matavimo prietaisas, matavimo galvutė su Jungtinės Karalystės akredituotu UKAS patikros protokolu, su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 498950 (nuo dyd. 20), Nr. 498951 (iki dyd. 20), kalibriniai žiedai Nr. 484030, ilgintuvai Nr. 428510.

Techninis aprašymas

Standartinis matavimo gylis	80 mm
Matmuo a	0,5 mm
Padalos vertė	0,001 mm
Matavimo gylis su ilgintuvu	230 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	50 - 65 mm

Leistina paklaida	0,005 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Baterijų kiekis	1
Maitinimas	Baterijos
Norma	DIN 863
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	B6
Produkto rūšis	3 taškų vidmatis

Paslaugos

DAkS kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	022510 200
Kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022500 100

Priedai

Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 50 mm	484030 50
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 65 mm	484030 65
Prijungimo kabelis Duplex Tipas 2	498950 2
Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 60 mm	484030 60
Prijungimo kabelis Duplex Tipas USB2	498950 USB2
Ilgintuvas mikrometriniams vidmačiams Tipas 5/150	428510 5/150
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975

Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo \varnothing 55 mm

484030 55