

Mahr**Skaitmeninis mikrometrinis vidmatis su duomenų išvadu, Matavimo ribos: 175-200****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	428930 175-200
GTIN	4059192010881
Produktų klasė	43A

Aprašymas**Modelis:**

Aiškus, tiesioginis nuskaitymas iš ryškaus skaitmeninio ekrano. Iškart paruoštas matavimui dėl Reference sistemos. REFERENCE matavimo sistema išsaugo ir išlaiko nustatytą nulinę padėtį net ir po pakartotinio įjungimo. Reference-Lock funkcija apsaugo nuo matavimo klaidų, atsiradusių netyčia paspaudus valdymo mygtukus. Perjungiamas iš santykinių į absoliučiuosius matavimus. Prijungimo sriegis paprastam matavimo galvucių keitimui. Savaiame sus centruojanti matavimo galvutė nuo 12mm su HM matavimo žiaunomis. Nuo 40mm lengvesnė matavimo galvutė iš aliuminio. **Nuo 12mm skirta matavimams iki pat kiaurymės dugno.**

Funkcija:

IP52: Yra apsauga nuo vandens (lašančio vandens), iki 15°, lyginant su įprastomis darbo sąlygomis, ir apsauga nuo dulkių patekimo į vidų (nelaidus dulkiams), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Ilgintuvas Nr. 428950, duomenų perdavimo kiabelis Nr. 498940, reguliavimo žiedas Nr. 484030.

Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	175 - 200 mm
Standartinis matavimo gylis	132 mm
Matavimo gylis su ilgintuvu	282 mm
Matmuo a	0,5 mm

Leistina paklaida	0,007 mm
Padalos vertė	0,001 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Baterijų kiekis	1
IP apsaugos klasė	IP 52
Maitinimas	Baterijos
Norma	DIN 863
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo verčių fiksavimas	MAHR Reference-Lock sistema
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	B6
Produkto rūšis	3 taškų mikrometrinis vidmatis

Paslaugos

Kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	022500 200
DAkkS kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	022510 200

Priedai

Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 190 mm	484030 190
Prijungimo kabelis Simplex su duomenų mygtuku Tipas USB2	498940 USB2
Prijungimo kabelis Simplex su duomenų mygtuku Tipas R2	498940 R2

Siųstuvas Tipas S4E	498966 S4E
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Prijungimo kabelis Simplex su duomenų mygtuku Tipas D2	498940 D2
Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965