

Mitutoyo

Skaitmeninių mikrometrinių vidmačių rinkinys, Matavimo ribos: 6-12mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	429112 6-12
GTIN	4946368562919
Produktų klasė	44A

Aprašymas

Modelis:

Tiesioginis nuskaitymas iš aiškaus skaitmeninio ekrano. Patikimas matavimas be klaidų – be Nonijaus.

„Function Lock“ neleidžia netyčia nukrypti nuo nustatytos nulinės padėties.

Naudoja mažai energijos. Su įkrovimo ir gedimų indikatoriumi.

Matavimo plokštumos ir dylančios detalės iš kietlydinio, nuo dyd. 12-25 matavimo plokštumos iš nerūdijančio plieno su titano danga dar patvaresnės.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepalaidus dulkiams), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Skaitmeniniai mikrometriniai vidmačiai Nr. 429110, kalibriniai žiedai.

Techninis aprašymas

Kalibrinio žiedo Ø	8 / 10 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	6 - 12 mm
Mikrometrų skaičius	3

Kalibravimo žiedų kiekis	2
IP apsaugos klasė	IP 65
Maitinimas	Baterijos
Norma	DIN 863
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	S6
Produkto rūšis	3 taškų mikrometrinis vidmatis

Paslaugos

Kalibravimas Mikrometrinių vidmačių rinkinys Matavimo ribos 6-12 mm	020550 6-12
---	-------------

Priedai

Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas USB2	497445 USB2
Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui Tipas 1/100	429010 1/100
Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 11 mm	484030 11
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas D2	497445 D2
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas D1	497445 D1
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 9 mm	484030 9
Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas 357	081560 357
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 7 mm	484030 7
Siūstuvai Tipas S16E	498966 S16E