

Mitutoyo

Skaitmeninis mikrometrinis vidmatis, Matavimo ribos: 40-50mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	429110 40-50
GTIN	4946368563015
Produktų klasė	44A

Aprašymas

Modelis:

Tiesioginis nuskaitymas iš aiškaus skaitmeninio ekrano. Patikimas matavimas be klaidų – be Nonijaus.

„Function Lock“ neleidžia netyčia nukrypti nuo nustatytos nulinės padėties.

Naudoja mažai energijos. Su įkrovimo ir gedimų indikatoriumi.

Matavimo plokštumos ir dylančios detalės iš kietlydinio, nuo dyd. 12–16 matavimo plokštumos iš nerūdijančiojo plieno su titano danga dar patvaresnės.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkiams), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 497445, ilgintuvai Nr. 429010, kalibriniai žiedai Nr. 484030.

Pastaba:

Papildomai galima užsisakyti su matavimo diapazonu iki 300 mm.

Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	40 - 50 mm
Matavimo gylis su ilgintuvu	252 mm
Standartinis matavimo gylis	102 mm
Matmuo a	0,3 mm
Leistina paklaida	0,003 mm

Padalos vertė	0,001 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 357
Baterijų kiekis	1
IP apsaugos klasė	IP 65
Maitinimas	Baterijos
Norma	DIN 863
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	B6
Produkto rūšis	3 taškų mikrometrinis vidmatis

Paslaugos

DAkkS kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	022510 200
Kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 50 mm	022500 50

Priedai

Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 45 mm	484030 45
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas D1	497445 D1
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 40 mm	484030 40
Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas D2	497445 D2
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas 357	081560 357
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 42 mm	484030 42
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas USB2	497445 USB2
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 44 mm	484030 44

Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 46 mm	484030 46
Siųstuvas Tipas S16E	498966 S16E
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 50 mm	484030 50
Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965
Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui Tipas 3/150	429010 3/150