

Mitutoyo

Skaitmeninis mikrometrinis vidmatis, Matavimo ribos: 8-10mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	429110 8-10
GTIN	4946368562964
Produktų klasė	44A

Aprašymas

Modelis:

Tiesioginis nuskaitymas iš aiškaus skaitmeninio ekrano. Patikimas matavimas be klaidų – be Nonijaus.

„Function Lock“ neleidžia netyčia nukrypti nuo nustatytos nulinės padėties.

Naudoja mažai energijos. Su įkrovimo ir gedimų indikatoriumi.

Matavimo plokštumos ir dylančios detalės iš kietlydinio, nuo dyd. 12–16 matavimo plokštumos iš nerūdijančiojo plieno su titano danga dar patvaresnės.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkiams), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 497445, ilgintuvai Nr. 429010, kalibriniai žiedai Nr. 484030.

Pastaba:

Papildomai galima užsisakyti su matavimo diapazonu iki 300 mm.

Techninis aprašymas

Matmuo a	2 mm
Matavimo gylis su ilgintuvu	145 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	8 - 10 mm
Standartinis matavimo gylis	45 mm
Leistina paklaida	0,002 mm

Padalos vertė	0,001 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 357
Baterijų kiekis	1
IP apsaugos klasė	IP 65
Maitinimas	Baterijos
Norma	DIN 863
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	B6
Produkto rūšis	3 taškų mikrometrinis vidmatis

Paslaugos

DAkS kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	022510 200
Kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 20 mm	022500 20

Priedai

Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas D2	497445 D2
Siųstuvas Tipas S16E	498966 S16E
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 8 mm	484030 8
Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 10 mm	484030 10
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas 357	081560 357
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 9 mm	484030 9
Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas D1	497445 D1

Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui Tipas 1/100	429010 1/100
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas USB2	497445 USB2