

Mitutoyo

Skaitmeninių trijų taškų vidmačių rinkinys, Matavimo ribos: 50-100mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	429260 50-100
GTIN	4946368636740
Produktų klasė	44A

Aprašymas

Modelis:

3 taškų spartieji vidmačiai Borematic aklinųjų kiaurymių matavimams. Gerai įskaitomas, aiškus LCD ekranas su 11 mm aukščio skaitmenimis. **Ekranas pasukamas 330°**. Matavimo liestukai centruoja matavimo sraig tą kiaurymėje, todėl labai lengva ir patogus naudoti. Matavimo liestukai reguliuojami **kietlydinio kūgiu**.

Privalumai:

Labai greitas ir tikslus pakartotinis matavimas dėl sparčiojo reguliatoriaus ir savaiminio susicentravimo.

Funkcija:

- **Vertės užlaikymo mygtukas užfiksuoja matavimo rezultatą (pvz., kai nepatogi matavimo padėtis).**
- **Nulinis taškas / absoliutusias matmuo leidžia nustatyti nulinę vertę bet kurioje padėtyje.**
- **Rodmuo „Gerai / perviršis“ leidžia lengvai patikrinti tolerancijos vertes.**
- **Spartusis reguliavimas greitam perbėgimui visu matavimo keliu.**

Tiekimo sudėtis:

Skaitmeniniai mikrometriniai vidmačiai Nr. 429250 kalibriniai žiedai.

Techninis aprašymas

Kalibravimo žiedų kiekis	2
Matavimo galvučių kiekis	4
Matavimo ribos (diapazonas)	50 - 100 mm
Kalibrinio žiedo Ø	62 / 87 mm
Leistina paklaida	0,006 mm
Padalos vertė	0,001 mm
Maitinimas	Baterijos
Norma	Gamykliniai standartai
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Matavimo verčių fiksavimas	vienkartinis nulinio taško nustatymas
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	S6
Produkto rūšis	3 taškų vidmatis

Paslaugos

Kalibravimas Mikrometrinių vidmačių rinkinys Matavimo ribos 50-100 mm	020550 50-100
---	---------------

Priedai

Siųstuvas Tipas S1	498966 S1
Prijungimo kabelis Tipas D2	497080 D2
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 70 mm	484030 70
Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 55 mm	484030 55
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas 357	081560 357
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 80 mm	484030 80

Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975
Prijungimo kabelis Tipas USB2	497080 USB2
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 95 mm	484030 95
Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui Tipas 4/150	429010 4/150
Prijungimo kabelis Tipas D1	497080 D1