

Mitutoyo

Mikrometrinių vidmačių rinkinys Holtest aklųjų kiaurymių matavimui, Matavimo ribos: 50-100mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	429055 50-100
GTIN	4946368517605
Produktų klasė	44A

Aprašymas

Modelis:

Nerūdijantis, visos chromuotos skalės dalys matinės. Matavimo būgnas su juoda skale ir terkšle. Modelis aklinosioms kiaurymėms. **Labai patvarios matavimo plokštumos iš grūdinto plieno su titano danga.**

Tiekimo sudėtis:

Mikrometriniai vidmačiai Nr. 429005. Kalibravimo žiedai tokie kaip Nr. 484030, ilgintuvas 150 mm Nr. 429010.

Techninis aprašymas

Mikrometrų skaičius	4
Matavimo ribos (diapazonas)	50 - 100 mm
Kalibrinio žiedo Ø	62 / 87 mm
Leistina paklaida	0,006 mm
Padalos vertė	0,005 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	S6
Produkto rūšis	3 taškų mikrometrinis vidmatis

Paslaugos

Kalibravimas Mikrometrinių vidmačių rinkinys Matavimo ribos 50-100 mm

020550 50-100

Priedai

Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo \varnothing 55 mm

484030 55

Mikrometrinis vidmatis Holtestaklinųjų kiaurymių matavimui Matavimo ribos 50-63 mm

429005 50-63

Mikrometrinis vidmatis Holtestaklinųjų kiaurymių matavimui Matavimo ribos 75-88 mm

429005 75-88

Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo \varnothing 80 mm

484030 80

Mikrometrinis vidmatis Holtestaklinųjų kiaurymių matavimui Matavimo ribos 87-100 mm

429005 87-100

Mikrometrinis vidmatis Holtestaklinųjų kiaurymių matavimui Matavimo ribos 62-75 mm

429005 62-75

Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo \varnothing 90 mm

484030 90

Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui Tipas 4/150

429010 4/150

Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo \varnothing 70 mm

484030 70