

Mitutoyo

Skaitmeninis trijų taškų vidmatis, Matavimo ribos: 10-12mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	429250 10-12
GTIN	4946368636436
Produktų klasė	44A

Aprašymas

Modelis:

3 taškų spartieji vidmačiai Borematic aklinių kiaurymių matavimams. Gerai įskaitomas, aiškus LCD ekranas su 11 mm aukščio skaitmenimis. **Ekranas pasukamas 330°**. Matavimo liestukai centruoja matavimo sraig tą kiaurymėje, todėl labai lengva ir patogiu naudoti. Matavimo liestukai reguliuojami **kietlydinio kūgiu**. Matavimo plokštumos iš titanu dengto kietlydinio.

Privalumai:

Labai greitas ir tikslus pakartotinis matavimas dėl sparčiojo reguliatoriaus ir savaiminio susicentravimo.

Funkcija:

- **Vertės užlaikymo mygtukas užfiksuoja matavimo rezultatą (pvz., kai nepatogi matavimo padėtis).**
- **Nulinis taškas / absoliutusias matmuo leidžia nustatyti nulinę vertę bet kurioje padėtyje.**
- **Rodmuo „Gerai / perviršis“ leidžia lengvai patikrinti tolerancijos vertes.**
- **Spartusis reguliavimas greitam perbėgimui visu matavimo keliu.**

Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 497080, ilgintuvai Nr. 429010, kalibriniai žiedai Nr. 484030.

Atsarginė dalis:

Atsarginis zondas Nr. 429252.

Techninis aprašymas

Standartinis matavimo gylis	83 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	10 - 12 mm
Matmuo a	2 mm
Matavimo gylis su ilgintuvu	183 mm
Padalos vertė	0,001 mm
Leistina paklaida	0,005 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 357
Baterijų kiekis	1
Maitinimas	Baterijos
Norma	Gamykliniai standartai
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Matavimo verčių fiksavimas	vienkartinis nulinio taško nustatymas
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	B6
Produkto rūšis	3 taškų vidmatis

Paslaugos

DAkS kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	022510 200
Kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 20 mm	022500 20

Priedai

Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965
Siųstuvas Tipas S1	498966 S1

Prijungimo kabelis Tipas D2	497080 D2
Prijungimo kabelis Tipas USB2	497080 USB2
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 11 mm	484030 11
Atsarginė matavimo galvutė Matavimo ribos 10-12 mm	429252 10-12
Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975
Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui Tipas 1/100	429010 1/100
Prijungimo kabelis Tipas D1	497080 D1
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas 357	081560 357