

Mitutoyo

Skaitmeninis slankmatis su AOS sistema ir duomenų išvadu, Matavimo diapazonas: 150mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	412642 150
GTIN	4946368667928
Produktų klasė	44A

Aprašymas

Modelis:

Matavimo rezultatai rodomi dideliais aiškiais skaitmenimis (9 mm aukščio). Elektromagnetinė matavimo sistema **AOS (Advanced Onsite Sensor)** padidina apsaugą nuo dulkių ir drėgmės.

- **Absolutinė skalė, nereikia nustatinėti nulio, todėl matuoti galima greičiau ir patikimiau.**
- **Naudoja mažai energijos (20000 valandų nuolatinio veikimo), baterijos įkrovos indikatorius.**

Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 497080 ir Nr. 497100 duomenų siuntimo mygtukas.

Baterijų skyrelio dangtelis Nr. 412239 dyd. B.

Techninis aprašymas

LCD ekrano skaitmenų dydis	9 mm
Eksploatavimo trukmė	20000 h
Gylmatis	kampuotas 3,7×1,4
Norma	ISO 13385
Yra gyliamatis	taip
Antgalių ilgis	40 mm
Kalibravimas	A1

Padalos vertė	0,01 mm
Matavimo ribos	0 - 150 mm
Baterijų kiekis	1
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 357
Baterijos tipas	Tabletės formos baterija
Maitinimas	Baterijos
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,02 mm
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Matavimo prietaiso matavimo metodas	elektromagnetinis induktyvus metodas
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	Nerūdijantysis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Universalus slankmatis

Paslaugos

DAkkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021010 200
KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021000 200

Priedai

Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965
Siųstuvas Tipas S1	498966 S1
Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975
Prijungimo kabelis Tipas D1	497080 D1
Gylmačio prispaudimo plokštelė, metalinė su 2 varžtais	412120
Prijungimo kabelis Tipas USB2	497080 USB2

Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas D1	497100 D1
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas D2	497100 D2
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas USB2	497100 USB2
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas 357	081560 357
Prijungimo kabelis Tipas D2	497080 D2
Baterijų skyriaus dangtelis Tipas B	412239 B