



## XT mikrometrinis vidmatis, Matavimo ribos: 125-150mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	428500 125-150
GTIN	5051102070809
Produktų klasė	46B

### Aprašymas

#### Modelis:

3 taškų **XT mikrometrinis vidmatis**. Mikrometrinis sraigtas grūdintas ir šlifluotas. Matavimo būgnas su juodos spalvos skale, visos chromuotos skalės dalys matinės. Terkšlė pastoviai matavimo jėgai palaikyti. Visi prietaisai su serijos nr. ir patikros sertifikatais. Aklinių kiurymių matavimams nuo dyd. 12,5 – 16. Aukščiausio tikslumo vidmačiai. Fiksuotos matavimo briaunos iš kietmetalio, nuo dyd.12,5 su HM antgaliais.

#### Paskirtis:

Aklinosioms ir atviroms kiurymėms, centravimo briaunoms.

#### Priedai pasirinktinai:

Kalibravimo žiedai Nr. 484030, ilgintuvai Nr. 428510.

#### Atsarginė dalis:

Matavimo galvutės Nr. 428605.

### Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	125 - 150 mm
Matavimo gylis su ilgintuvu	265 mm
Standartinis matavimo gylis	115 mm

Matmuo a	0,5 mm
Leistina paklaida	0,006 mm
Padalos vertė	0,005 mm
Norma	DIN 863
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	B6
Produkto rūšis	3 taškų mikrometrinis vidmatis

## Paslaugos

DAkS kalibravimas3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	022510 200
Kalibravimas3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	022500 200

## Priedai

Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 125 mm	484030 125
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 130 mm	484030 130
Ilgintuvas mikrometriniams vidmačiams Tipas 5/150	428510 5/150
Matavimo žiaunų rinkinys3 vnt. Matavimo ribos 125-150 mm	428745 125-150
Grįžtamosios eigos spyruoklių rinkinys3 vnt. Matavimo ribos 125-150 mm	428746 125-150