



XT mikrometrinis vidmatis, Matavimo ribos: 20-25mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	428500 20-25
GTIN	5051102090456
Produktų klasė	46B

Aprašymas

Modelis:

3 taškų **XT mikrometrinis vidmatis**. Mikrometrinis sraigtas grūdintas ir šlifluotas. Matavimo būgnas su juodos spalvos skale, visos chromuotos skalės dalys matinės. Terkšlė pastoviai matavimo jėgai palaikyti. Visi prietaisai su serijos nr. ir patikros sertifikatais. Aklinių kiaurymių matavimams nuo dyd. 12,5 – 16. Aukščiausio tikslumo vidmačiai. Fiksuotos matavimo briaunos iš kietmetalio, nuo dyd.12,5 su HM antgaliais.

Paskirtis:

Aklinosioms ir atviroms kiaurymėms, centravimo briaunoms.

Priedai pasirinktinai:

Kalibravimo žiedai Nr. 484030, ilgintuvai Nr. 428510.

Atsarginė dalis:

Matavimo galvutės Nr. 428605.

Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	20 - 25 mm
Standartinis matavimo gylis	66 mm
Matmuo a	0,5 mm

Matavimo gylis su ilgintuvu	216 mm
Leistina paklaida	0,004 mm
Padalos vertė	0,005 mm
Norma	DIN 863
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	B6
Produkto rūšis	3 taškų mikrometrinis vidmatis

Paslaugos

DAkS kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	022510 200
Kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 50 mm	022500 50

Priedai

Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 25 mm	484030 25
Ilgintuvas mikrometriniams vidmačiams Tipas 4/150	428510 4/150
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 22 mm	484030 22
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 20 mm	484030 20
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 24 mm	484030 24
Matavimo žiaunų rinkinys 3 vnt. Matavimo ribos 20-25 mm	428745 20-25
Grįžtamosios eigos spyruoklių rinkinys 3 vnt. Matavimo ribos 20-25 mm	428746 20-25