



XT mikrometrinis vidmatis, Matavimo ribos: 50-65mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	428500 50-65
GTIN	5051102095819
Produktų klasė	46B

Aprašymas

Modelis:

3 taškų **XT mikrometrinis vidmatis**. Mikrometrinis sraigtas grūdintas ir šlifluotas. Matavimo būgnas su juodos spalvos skale, visos chromuotos skalės dalys matinės. Terkšlė pastoviai matavimo jėgai palaikyti. Visi prietaisai su serijos nr. ir patikros sertifikatais. Aklinųjų kiaurymių matavimams nuo dyd. 12,5 – 16. Aukščiausio tikslumo vidmačiai. Fiksuotos matavimo briaunos iš kietmetalio, nuo dyd.12,5 su HM antgaliais.

Paskirtis:

Aklinosioms ir atviroms kiaurymėms, centravimo briaunoms.

Priedai pasirinktinai:

Kalibravimo žiedai Nr. 484030, ilgintuvai Nr. 428510.

Atsarginė dalis:

Matavimo galvutės Nr. 428605.

Techninis aprašymas

Matavimo gylis su ilgintuvu	230 mm
Matmuo a	0,5 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	50 - 65 mm

Standartinis matavimo gylis	80 mm
Leistina paklaida	0,005 mm
Padalos vertė	0,005 mm
Norma	DIN 863
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	B6
Produkto rūšis	3 taškų mikrometrinis vidmatis

Paslaugos

DAkS kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	022510 200
Kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022500 100

Priedai

Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 55 mm	484030 55
Atsarginio peilio galvutė XT Matavimo ribos 50-65 mm	428605 50-65
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 50 mm	484030 50
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 65 mm	484030 65
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 60 mm	484030 60
Ilgintuvas mikrometriniams vidmačiams Tipas 5/150	428510 5/150
Matavimo žiaunų rinkinys 3 vnt. Matavimo ribos 50-65 mm	428745 50-65
Grįžtamosios eigos spyruoklių rinkinys 3 vnt. Matavimo ribos 50-65 mm	428746 50-65