



## Skaitmeninis XTL spartusis vidmatis, Matavimo ribos: 80-100mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	428760 80-100
GTIN	2050001706508
Produktų klasė	46B

### Aprašymas

#### Modelis:

**3 taškų spartusis vidmatis** aklinių kiaurymių matavimui nuo dyd. 12,5–16. Fiksuotos matavimo žiaunos iš kietlydinio, nuo dyd. 12,5-16 su HM antgaliais. Rodmenys pateikiami dideliame, ryškiame, skaitmeniniame ekrane. Aiškus, tikslus matavimas be Nonijaus skalės. Puikiai tinka vertikaliam kiaurymių matavimui.

#### Funkcija:

- **Perjungimas mm / coliai.**
- **2 Preset išankstinių verčių nustatymas.**
- **Užlaikymo vertės į- / išjungimo mygtukas**

#### Tiekimo sudėtis:

Matavimo prietaisas, matavimo galvutė su Jungtinės Karalystės akredituotu UKAS patikros protokolu, su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

#### Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 498950 (nuo dyd. 20), Nr. 498951 (iki dyd. 20), kalibriniai žiedai Nr. 484030, ilgintuvai Nr. 428510.

### Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	80 - 100 mm
Matavimo gylis su ilgintuvu	235 mm
Standartinis matavimo gylis	85 mm
Padalos vertė	0,001 mm
Matmuo a	0,5 mm

Leistina paklaida	0,005 mm
Baterijų kiekis	1
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Maitinimas	Baterijos
Norma	DIN 863
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	B6
Produkto rūšis	3 taškų vidmatis

## Paslaugos

Kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022500 100
DAkS kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	022510 200

## Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Prijungimo kabelis Duplex Tipas 2	498950 2
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 100 mm	484030 100
Ilgintuvas mikrometriniams vidmačiams Tipas 5/150	428510 5/150
Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 95 mm	484030 95
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 85 mm	484030 85
Prijungimo kabelis Duplex Tipas USB2	498950 USB2

Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 90 mm	484030 90
Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 80 mm	484030 80