



## Skaitmeninis XTL spartusis vidmatis, Matavimo ribos: 6-8mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	428760 6-8
GTIN	2050001706409
Produktų klasė	46B

### Aprašymas

#### Modelis:

**3 taškų spartusis vidmatis** aklinių kiaurymių matavimui nuo dyd. 12,5–16. Fiksuotos matavimo žiaunos iš kietlydinio, nuo dyd. 12,5-16 su HM antgaliais. Rodmenys pateikiami dideliame, ryškiaame, skaitmeniniame ekrane. Aiškus, tikslus matavimas be Nonijaus skalės. Puikiai tinka vertikaliai kiaurymių matavimui.

#### Funkcija:

- Perjungimas mm / coliai.
- 2 Preset išankstinių verčių nustatymas.
- Užlaikymo vertės į- / išjungimo mygtukas

#### Tiekimo sudėtis:

Matavimo prietaisas, matavimo galvutė su Jungtinės Karalystės akredituotu UKAS patikros protokolu, su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

#### Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 498950 (nuo dyd. 20), Nr. 498951 (iki dyd. 20), kalibriniai žiedai Nr. 484030, ilgintuvai Nr. 428510.

### Techninis aprašymas

Matavimo gylis su ilgintuvu	121 mm
Matmuo a	1,9 mm
Standartinis matavimo gylis	58 mm
Padalos vertė	0,001 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	6 - 8 mm
Leistina paklaida	0,004 mm

Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Baterijų kiekis	1
Maitinimas	Baterijos
Norma	DIN 863
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	B6
Produkto rūšis	3 taškų vidmatis

## Paslaugos

Kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 20 mm	022500 20
DAkkS kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	022510 200

## Priedai

Prijungimo kabelis Duplex Tipas USB2	498951 USB2
Prijungimo kabelis Duplex Tipas R2	498951 R2
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 7 mm	484030 7
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 8 mm	484030 8
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 6 mm	484030 6
Ilgintuvas mikrometriniams vidmačiams Tipas 1/63	428510 1/63