



Skaitmeninis XTL spartusis vidmatis, Matavimo ribos: 8-10mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 428760 8-10 |
| GTIN | 2050001706416 |
| Produktų klasė | 46B |

Aprašymas

Modelis:

3 taškų spartusis vidmatis aklinių kiaurymių matavimui nuo dyd. 12,5–16. Fiksuotos matavimo žiaunos iš kietlydinio, nuo dyd. 12,5-16 su HM antgaliais. Rodmenys pateikiami dideliame, ryškiaame, skaitmeniniame ekrane. Aiškus, tikslus matavimas be Nonijaus skalės. Puikiai tinka vertikaliai kiaurymių matavimui.

Funkcija:

- Perjungimas mm / coliai.
- 2 Preset išankstinių verčių nustatymas.
- Užlaikymo vertės į- / išjungimo mygtukas

Tiekimo sudėtis:

Matavimo prietaisas, matavimo galvutė su Jungtinės Karalystės akredituotu UKAS patikros protokolu, su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 498950 (nuo dyd. 20), Nr. 498951 (iki dyd. 20), kalibriniai žiedai Nr. 484030, ilgintuvai Nr. 428510.

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Padalos vertė | 0,001 mm |
| Standartinis matavimo gylis | 58 mm |
| Matavimo gylis su ilgintuvu | 121 mm |
| Matavimo ribos (diapazonas) | 8 - 10 mm |
| Matmuo a | 1,9 mm |
| Leistina paklaida | 0,004 mm |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Baterijų kiekis | 1 |
| Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2032 |
| Maitinimas | Baterijos |
| Norma | DIN 863 |
| Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai |
| Sąsaja | RS232C sąsaja |
| Sąsaja | USB sąsaja |
| Matavimo prietaisai | skaitmeninis |
| Pakuotė | tvirta dėžė |
| Kalibravimas | B6 |
| Produkto rūšis | 3 taškų vidmatis |

Paslaugos

| | |
|--|------------|
| DAkkS kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm | 022510 200 |
| Kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 20 mm | 022500 20 |

Priedai

| | |
|--|---------------|
| Ilgintuvas mikrometriniams vidmačiams Tipas 1/63 | 428510 1/63 |
| Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 9 mm | 484030 9 |
| Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032 | 081560 CR2032 |
| Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 8 mm | 484030 8 |
| Prijungimo kabelis Duplex Tipas USB2 | 498951 USB2 |
| Prijungimo kabelis Duplex Tipas R2 | 498951 R2 |
| Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 10 mm | 484030 10 |