



Skaitmeninių 3 taškų mikrometrinių vidmačių rinkinys, Matavimo ribos: 6-12mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	428841 6-12
GTIN	7630041117264
Produktų klasė	45A

Aprašymas

Modelis:

Skaitmeninis 3 taškų mikrometrinio vidmatis **labai tiksliam matavimui** kiaurymių, galinčių būti net ir labai giliai. Vienintelis mikrometrinis vidmatis, veikiantis pagal Abės principą (**jokių nuokrypių**). Savaiame susicentruojantis ir išsilyginantis. Aiškus, tiesioginis nuskaitymas iš ryškaus skaitmeninio ekrano. Patentuota **CAPA μ matavimo sistema**. Matavimo plokštumos iš grūdinto plieno (HV30–770).

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Skaitmeninis mikrometrinis vidmatis Nr. 428830, ilgintuvas Nr. 428802 ir kalibravimo žiedai.

Priedai pasirinktinai:

Nustatymo žiedai Nr. 484030, ilgintuvai Nr. 428802, duomenų perdavimo kabeliai, belaidis siųstuvas Nr. 498921, belaidis adapteris Nr. 498924.

Pastaba:

Centravimo įrenginiai dideliems matavimo gyliams pagal papildomą užsakymą.

Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	6 - 12 mm
Kalibravimo žiedų kiekis	2
Matavimo galvučių kiekis	3
Kalibrinio žiedo Ø	8 / 10 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Baterijų kiekis	1
IP apsaugos klasė	IP 54
Maitinimas	Baterijos
Norma	DIN 863
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Matavimo verčių fiksavimas	vienkartinis nulinio taško nustatymas
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Patikros protokolas	Gamintojo patikros protokolas
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	S6
Produkto rūšis	3 taškų mikrometrinis vidmatis

Paslaugos

Kalibravimas Mikrometrinių vidmačių rinkinys Matavimo ribos 6-12 mm

020550 6-12

Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032

081560 CR2032

Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 7 mm

484030 7

Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 11 mm

484030 11

Skaitmeninis 3 taškų mikrometrinis vidmatis IMICRO Matavimo ribos 8-10 mm

428830 8-10

Skaitmeninis 3 taškų mikrometrinis vidmatis IMICRO Matavimo ribos 6-8 mm	428830 6-8
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 9 mm	484030 9
Skaitmeninis 3 taškų mikrometrinis vidmatis IMICRO Matavimo ribos 10-12 mm	428830 10-12
Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui IMICRO Tipas 1/100	428802 1/100