



Skaitmeninis XTL spartusis vidmatis, Matavimo ribos: 65-80mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	428760 65-80
GTIN	2050001706492
Produktų klasė	46B

Aprašymas

Modelis:

3 taškų spartusis vidmatis aklinųjų kiaurymių matavimui nuo dyd. 12,5–16. Fiksuotos matavimo žiaunos iš kietlydinio, nuo dyd. 12,5-16 su HM antgaliais. Rodmenys pateikiami dideliame, ryškiaame, skaitmeniniame ekrane. Aiškus, tikslus matavimas be Nonijaus skalės. Puikiai tinka vertikaliam kiaurymių matavimui.

Funkcija:

- **Perjungimas mm / coliai.**
- **2 Preset išankstinių verčių nustatymas.**
- **Užlaikymo vertės į- / išjungimo mygtukas**

Tiekimo sudėtis:

Matavimo prietaisas, matavimo galvutė su Jungtinės Karalystės akredituotu UKAS patikros protokolu, su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 498950 (nuo dyd. 20), Nr. 498951 (iki dyd. 20), kalibriniai žiedai Nr. 484030, ilgintuvai Nr. 428510.

Techninis aprašymas

Standartinis matavimo gylis	80 mm
Matavimo gylis su ilgintuvu	230 mm
Matmuo a	0,5 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	65 - 80 mm
Padalos vertė	0,001 mm

Leistina paklaida	0,005 mm
Baterijų kiekis	1
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Maitinimas	Baterijos
Norma	DIN 863
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	B6
Produkto rūšis	3 taškų vidmatis

Paslaugos

Kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022500 100
DAkkS kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	022510 200

Priedai

Prijungimo kabelis Duplex Tipas USB2	498950 USB2
Prijungimo kabelis Duplex Tipas 2	498950 2
Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975
Ilgintuvas mikrometriniams vidmačiams Tipas 5/150	428510 5/150
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 80 mm	484030 80
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 65 mm	484030 65
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 70 mm	484030 70
Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965

Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo \varnothing 75 mm

484030 75