

Mahr**Skaitmeninių mikrometrinių vidmačių rinkinys, Matavimo ribos: 12-20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	428940 12-20
GTIN	4059192011017
Produktų klasė	43A

Aprašymas**Modelis:**

Aiškus, tiesioginis nuskaitymas iš ryškaus skaitmeninio ekrano. Iškart paruoštas matavimui dėl Reference sistemos. Perjungiamas iš santykinių į absoliučiuosius matavimus. Prijungimo sriegis paprastam matavimo galvūčių keitimui. Savaime susicentruojanti matavimo galvutė nuo 12 mm su HM matavimo žiaunomis. Nuo 40 mm lengvesnė matavimo galvutė iš aliuminio. **Nuo 12 mm skirta matavimams iki pat kiaurymės dugno.**

Funkcija:

IP52: Yra apsauga nuo vandens (lašančio vandens), iki 15°, lyginant su įprastomis darbo sąlygomis, ir apsauga nuo dulkių patekimo į vidų (nelaidus dulkei), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Mikrometriniai vidmačiai Nr. 428930 su kalibriniais žiedais.

Techninis aprašymas

Matavimo galvūčių kiekis	2
Kalibravimo žiedų kiekis	1
Kalibrinio žiedo Ø	16 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	12 - 20 mm

Baterijų kiekis	1
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
IP apsaugos klasė	IP 52
Maitinimas	Baterijos
Norma	DIN 863
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo verčių fiksavimas	MAHR ReferencSe-Lock sistema
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	S6
Produkto rūšis	3 taškų mikrometrinis vidmatis

Paslaugos

Kalibravimas Mikrometrinių vidmačių rinkinys Matavimo ribos 12-20 mm	020550 12-20
--	--------------

Priedai

Prijungimo kabelis Simplex su duomenų mygtuku Tipas R2	498940 R2
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965
Siųstuvas Tipas S4E	498966 S4E
Prijungimo kabelis Simplex su duomenų mygtuku Tipas USB2	498940 USB2
Prijungimo kabelis Simplex su duomenų mygtuku Tipas D2	498940 D2
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 14 mm	484030 14
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 18 mm	484030 18

Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas

498975