

**Mahr****Skaitmeninis mikrometrinis vidmatis su duomenų išvadu, Matavimo ribos: 6-8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	428930 6-8
GTIN	4059192010898
Produktų klasė	43A

**Aprašymas****Modelis:**

Aiškus, tiesioginis nuskaitymas iš ryškaus skaitmeninio ekrano. Iškart paruoštas matavimui dėl Reference sistemos. REFERENCE matavimo sistema išsaugo ir išlaiko nustatytą nulinę padėtį net ir po pakartotinio įjungimo. Reference-Lock funkcija apsaugo nuo matavimo klaidų, atsiradusių netyčia paspaudus valdymo mygtukus. Perjungiamas iš santykinų į absoliučiuosius matavimus. Prijungimo sriegis paprastam matavimo galvutėms keitimui. Savaimė susicentruojanti matavimo galvutė nuo 12mm su HM matavimo žiaunomis. Nuo 40mm lengvesnė matavimo galvutė iš aliuminio. **Nuo 12mm skirta matavimams iki pat kiaurymės dugno.**

**Funkcija:**

IP52: Yra apsauga nuo vandens (lašančio vandens), iki 15°, lyginant su įprastomis darbo sąlygomis, ir apsauga nuo dulkių patekimo į vidų (nelaidus dulkiams), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

**Tiekimo sudėtis:**

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

**Priedai pasirinktinai:**

Ilgintuvas Nr. 428950, duomenų perdavimo kiabelis Nr. 498940, reguliavimo žiedas Nr. 484030.

**Techninis aprašymas**

Matavimo gylis su ilgintuvu	133 mm
Standartinis matavimo gylis	58 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	6 - 8 mm
Matmuo a	1,5 mm

Leistina paklaida	0,004 mm
Padalos vertė	0,001 mm
Baterijų kiekis	1
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
IP apsaugos klasė	IP 52
Maitinimas	Baterijos
Norma	DIN 863
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo verčių fiksavimas	MAHR Reference-Lock sistema
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	B6
Produkto rūšis	3 taškų mikrometrinis vidmatis

## Paslaugos

Kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 20 mm	022500 20
DAkkS kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	022510 200

## Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 7 mm	484030 7
Įtūvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965
Prijungimo kabelis Simplex su duomenų mygtuku Tipas D2	498940 D2
Prijungimo kabelis Simplex su duomenų mygtuku Tipas R2	498940 R2

Prijungimo kabelis Simplex su duomenų mygtuku Tipas USB2	498940 USB2
Siųstuvas Tipas S4E	498966 S4E
Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975