

**Mahr****Skaitmeninis mikrometrinis vidmatis su duomenų išvadu, Matavimo ribos: 50-60****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	428930 50-60
GTIN	4059192010980
Produktų klasė	43A

**Aprašymas****Modelis:**

Aiškų, tiesioginį nuskaitymą iš ryškaus skaitmeninio ekrano. Iškart paruoštas matavimui dėl Reference sistemos. REFERENCE matavimo sistema išsaugo ir išlaiko nustatytą nulinę padėtį net ir po pakartotinio įjungimo. Reference-Lock funkcija apsaugo nuo matavimo klaidų, atsiradusių netyčia paspaudus valdymo mygtukus. Perjungiamas iš santykinį į absoliučiuosius matavimus. Prijungimo sriegis paprastam matavimo galvutės keitimui. Savaimė sus centruojanti matavimo galvutė nuo 12mm su HM matavimo žiaunomis. Nuo 40mm lengvesnė matavimo galvutė iš aliuminio. **Nuo 12mm skirta matavimams iki pat kiaurymės dugno.**

**Funkcija:**

IP52: Yra apsauga nuo vandens (lašančio vandens), iki 15°, lyginant su įprastomis darbo sąlygomis, ir apsauga nuo dulkių patekimo į vidų (nelaidus dulkiams), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

**Tiekimo sudėtis:**

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

**Priedai pasirinktinai:**

Ilgintuvas Nr. 428950, duomenų perdavimo kiabelis Nr. 498940, reguliavimo žiedas Nr. 484030.

**Techninis aprašymas**

Matavimo ribos (diapazonas)	50 - 60 mm
Matmuo a	0,5 mm
Standartinis matavimo gylis	79 mm
Matavimo gylis su ilgintuvu	229 mm

Leistina paklaida	0,005 mm
Padalos vertė	0,001 mm
Baterijų kiekis	1
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
IP apsaugos klasė	IP 52
Maitinimas	Baterijos
Norma	DIN 863
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo verčių fiksavimas	MAHR Reference-Lock sistema
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	B6
Produkto rūšis	3 taškų mikrometrinis vidmatis

## Paslaugos

DAkkS kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	022510 200
Kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022500 100

## Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Siųstuvas Tipas S4E	498966 S4E
Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975
Prijungimo kabelis Simplex su duomenų mygtuku Tipas USB2	498940 USB2

Prijungimo kabelisSimplex su duomenų mygtuku Tipas D2	498940 D2
Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965
Prijungimo kabelisSimplex su duomenų mygtuku Tipas R2	498940 R2
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 55 mm	484030 55