

**HOLEX****Mikrometrinių vidmačių rinkinys, Matavimo ribos: 20-50mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	428991 20-50
GTIN	4045197276384
Produktų klasė	42B

**Aprašymas****Modelis:**

Nuskaitymo ir valdymo matiškai chromuotos detalės (nuo Ø 12HM matavimo lūpos). Savaiame susicentruojanti matavimo galvutė su 3 matavimo žiaunomis (nuo Ø 12 HM).

**Tiekimo sudėtis:**

Mikrometriniai vidmačiai Nr. 428990, kalibriniai žiedai (reguliavimui) ir ilgintuvas.

**Techninis aprašymas**

Kalibravimo žiedų kiekis	2
Kalibrinio žiedo Ø	25 / 40 mm
Mikrometrų skaičius	4
Matavimo ribos (diapazonas)	20 - 50 mm
Leistina paklaida	0,006 mm
Padalos vertė	0,005 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo būgno padalos	1/50 mm

Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	S6
Produkto rūšis	3 taškų mikrometrinis vidmatis

## Paslaugos

Kalibravimas Mikrometrinių vidmačių rinkinys Matavimo ribos 20-50 mm	020550 20-50
--	--------------

## Priedai

Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 45 mm	484030 45
Mikrometrinis vidmatis Matavimo ribos 30-40 mm	428990 30-40
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 35 mm	484030 35
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 25 mm	484030 25
Mikrometrinis vidmatis Matavimo ribos 20-25 mm	428990 20-25
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 40 mm	484030 40
Mikrometrinis vidmatis Matavimo ribos 40-50 mm	428990 40-50
Mikrometrinis vidmatis Matavimo ribos 25-30 mm	428990 25-30
Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui Tipas 20-30	428993 20-30
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 27 mm	484030 27
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 22 mm	484030 22