

**Mitutoyo****Mikrometrinis vidmatis Holtest, Matavimo ribos: 25-30mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 429000 25-30  |
| GTIN             | 4946368517704 |
| Produktų klasė   | 44A           |

**Aprašymas****Modelis:**

Nerūdijantis, visos chromuotos skalės dalys matinės. Matavimo būgnas su juoda skale ir terkšle. Atviroms kiaurymėms, matavimo plokštumos iš grūdintojo plieno.

**Priedai pasirinktinai:**

Ilgintuvai Nr. 429010, kalibriniai žiedai Nr. 484030.

**Techninis aprašymas**

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Matmuo a                    | 2,6 mm                 |
| Matavimo gylis su ilgintuvu | 240 mm                 |
| Standartinis matavimo gylis | 90 mm                  |
| Matavimo būgno Ø            | 23 mm                  |
| Bendras ilgis               | 140 mm                 |
| Matavimo ribos (diapazonas) | 25 - 30 mm             |
| Leistina paklaida           | 0,006 mm               |
| Padalos vertė               | 0,005 mm               |
| Norma                       | Gamykliniai standartai |
| Matavimo būgno padalos      | 1/50 mm                |
| Matavimo prietaisai         | analoginis             |
| Pakuotė                     | tvirta dėžė            |

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Kalibravimas   | B6                             |
| Produkto rūšis | 3 taškų mikrometrinis vidmatis |

## Paslaugos

|  |            |
|--|------------|
| Kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis<br>Maksimalios matavimo ribos 50 mm        | 022500 50  |
| DAkkS kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis<br>Maksimalios matavimo ribos 200 mm | 022510 200 |

## Priedai

|   |              |
|---|--------------|
| Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 25 mm | 484030 25    |
| Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 30 mm | 484030 30    |
| Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 27 mm | 484030 27    |
| Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui Tipas 3/150         | 429010 3/150 |
| Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 28 mm | 484030 28    |
| Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 26 mm | 484030 26    |