

Mitutoyo

Skaitmeninių trijų taškų vidmačių rinkinys, Matavimo ribos: 12-25mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 429260 12-25 |
| GTIN | 4946368636726 |
| Produktų klasė | 44A |

Aprašymas

Modelis:

3 taškų spartieji vidmačiai Borematic aklinųjų kiaurymių matavimams. Gerai įskaitomas, aiškus LCD ekranas su 11 mm aukščio skaitmenimis. **Ekranas pasukamas 330°**. Matavimo liestukai centruoja matavimo sraig tą kiaurymėje, todėl labai lengva ir patogiu naudoti. Matavimo liestukai reguliuojami **kietlydinio kūgiu**.

Privalumai:

Labai greitas ir tikslus pakartotinis matavimas dėl sparčiojo reguliatoriaus ir savaiminio susicentravimo.

Funkcija:

- **Vertės užlaikymo mygtukas užfiksuoja matavimo rezultatą (pvz., kai nepatogi matavimo padėtis).**
- **Nulinis taškas / absoliutusias matmuo leidžia nustatyti nulinę vertę bet kurioje padėtyje.**
- **Rodmuo „Gerai / perviršis“ leidžia lengvai patikrinti tolerancijos vertes.**
- **Spartusis reguliavimas greitam perbėgimui visu matavimo keliu.**

Tiekimo sudėtis:

Skaitmeniniai mikrometriniai vidmačiai Nr. 429250 kalibriniai žiedai.

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Matavimo galvucių kiekis | 3 |
| Kalibravimo žiedų kiekis | 2 |
| Matavimo ribos (diapazonas) | 12 - 25 mm |
| Kalibrinio žiedo Ø | 16 / 20 mm |
| Leistina paklaida | 0,005 / 0,006 mm |
| Padalos vertė | 0,001 mm |
| Maitinimas | Baterijos |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Sąsaja | Digimatic sąsaja |
| Matavimo verčių fiksavimas | vienkartinis nulinio taško nustatymas |
| Matavimo prietaisai | skaitmeninis |
| Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas |
| Pakuotė | tvirta dėžė |
| Kalibravimas | S6 |
| Produkto rūšis | 3 taškų vidmatis |

Paslaugos

Kalibravimas Mikrometrinių vidmačių rinkinys Matavimo ribos 12-25 mm

020550 12-25

Priedai

Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui Tipas 3/150

429010 3/150

Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 18 mm

484030 18

Siūstuvai Tipas S1

498966 S1

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas 357

081560 357

Prijungimo kabelis Tipas D1

497080 D1

Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas

498965

Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 23 mm

484030 23

| | |
|---|--------------|
| Prijungimo kabelis Tipas USB2 | 497080 USB2 |
| Prijungimo kabelis Tipas D2 | 497080 D2 |
| Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 14 mm | 484030 14 |
| Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui Tipas 2/150 | 429010 2/150 |
| Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas | 498975 |